



Medidor de espesor foliar rango 0-6 mm

Código: B2-01-010580

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El medidor de espesor de hojas se utiliza principalmente para medir el espesor de las hojas de las plantas, a fin de reflejar el crecimiento y el estado nutricional de las plantas a través de los datos de medición.

El medidor de espesor foliar se utiliza principalmente para medir el espesor de hojas de plantas, con el fin de reflejar el crecimiento y el estado nutricional mediante los datos de medición.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Puntero
Rango de medición	0~6 mm
Resolución	0,01 mm
Exactitud	0,015 mm
Área de contacto	Φ10 mm
Lector	Puntero
Peso neto	1 kg

Aplicaciones

Medidor de espesor de hojas de 0~6mm: la compra se decide principalmente por rango de medición: 0~6mm y resolución: 0,01 mm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0~6mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución: 0,01 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es exactitud: 0,015 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de medición: 0~6mm antes de confirmar la compra.

Verifique resolución: 0,01 mm antes de confirmar la compra.

Verifique exactitud: 0,015 mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de medición: 0~6mm y resolución: 0,01 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)