



Viscosímetro digital

12~6M

Viscosímetro digital; Rango (mPas): 12~6M; Velocidad de rotación, rpm: 0.1~99.9; Husillos: 4 (L1~L4); Exactitud: $\pm 1\%$ del fondo de escala para fluidos newtonianos; Repetibilidad: $\pm 0.5\%$ del fondo de escala para fluidos newtonianos; Rango con husillo L0 opcional (mPas): 0.6~6000; Alimentación: AC100~240V, 50/60Hz

Código: B2-01-010582.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	12~6M B2-01-010582.1
Rango de medición (mPas)	12~6M
Velocidad de rotación (rpm)	0.1~99.9 cambio no polar
Número de husillos	4(L1~L4)
Exactitud de medición	$\pm 1\%$ (FS)(fluido newtoniano)
Repetibilidad	$\pm 0.5\%$ (FS)(fluido newtoniano)
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Accesorio estándar	Interfaz de salida estándar RS232, sonda de temperatura RTD
Accesorio opcional	Impresora dedicada
Rango de medición con husillo L0 opcional (mPas)	0.6~6000
Dimensiones del embalaje (mm)	420*350*380
Peso bruto (kg)	8.5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)