



Selladora semiautomática de tubos de bolsa de sangre tiempo 4s Automático

Código: B2-01-010584

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La selladora de tubos para bolsas de sangre es un equipo compacto que sella bolsas de sangre, bolsas de infusión y bolsas de orina mediante un sistema de sellado de alta frecuencia. Se utiliza ampliamente en bancos de sangre, hospitales, la industria biológica, etc.

Características

- 1. Sin hemólisis.
- 2. Con pies de succión para evitar el movimiento, se puede utilizar en vehículos de recolección de sangre.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1~2,5 s - 40,68 MHz
Tiempo de sellado	1~2,5 s
Frecuencia	40,68 MHz
Diámetro del tubo	Aplicable a tubos de PE/PVC, diámetro exterior de 2 a 6 mm, espesor de pared $\leq 1,5$ mm.
Fuente de alimentación	CA 110V~260V, 5A
Consumo	Funcionamiento: 150 W; Modo de espera: 3 W
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	180*355*175 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	260*470*280 mm
Peso neto/bruto	6,5 kg/7 kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: la compra se decide principalmente por tiempo de sellado: 2 ~ 4s y tipo de sellado: automático.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es tiempo de sellado: 2 ~ 4s.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo de sellado: automático.

Adecuado cuando la especificacion requerida es diámetro del tubo: $\varnothing 2 \sim 6$ mm (espesor de la pared del tubo $\leq 1,5$ mm).

Criterios de compatibilidad

Verifique tiempo de sellado: 2 ~ 4s antes de confirmar la compra.

Verifique tipo de sellado: automático antes de confirmar la compra.

Verifique diámetro del tubo: $\varnothing 2 \sim 6$ mm (espesor de la pared del tubo $\leq 1,5$ mm) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si tiempo de sellado: 2 ~ 4s y tipo de sellado: automático coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)