



Microscopio metalográfico ocular 10x/22

Código: B2-01-010600

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio metalográfico es un producto de alta tecnología que combina a la perfección las tecnologías de microscopio óptico, conversión fotoeléctrica y procesamiento de imágenes por computadora. Permite no solo realizar observaciones microscópicas con el ocular, sino también observar imágenes dinámicas en tiempo real en la pantalla de una computadora (o cámara digital), analizar y clasificar imágenes metalográficas, y generar e imprimir imágenes.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Infinite optical system - WF10x/22 - ✓
Optical System	Infinite optical system
Extra Wide Field Eyepiece	WF10x/22
WF10x/20 eyepiece with scale of cross hair	✓
WF15x/16	●
WF20x/12	●
Infinite LWD Plan Achromatic Objective	5x/0.12/∞/0(BF/DF) LWD 10mm
10x/0.25/∞/0(BF/DF) LWD 10mm	✓
20x/0.4/∞/0(BF/DF) LWD 5mm	✓
50x/0.75/∞/0(BF/DF) LWD 1.3mm	✓
100x/0.9/∞/0(BF/DF) LWD 0.7mm	✓
Viewing Head	Siedentopf binocular viewing head, Inclined at 30°, Interpupillary 48~75mm
Kohler Incident Light	12V/50W halogen light, center and brightness adjustable
Polarizer and analyzer	✓
DIC	●
Built-in green, blue, yellow, gray and ground glass	✓
Focusing	Coaxial coarse and fine adjustment, fine division 2μm
Nosepiece	Backward quintuple nosepiece
Stage	Double layer mechanical stage 226*178mm, Moving range 40*40mm
Stage Φ20, Φ30, teardrop	✓



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	Infinite optical system - WF10x/22 - √
----------------	--

Accessories	Photo/Video attachment
Micrometer scale 0.01mm	√
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Package Size(W*D*H)	715*335*520mm
Gross Weight	17kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)