



Espectrofotómetro UV-Vis longitud de onda 190/1100 nm

Código: B2-01-010622

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- 1. Pantalla táctil a todo color de 10,1 pulgadas, que puede mostrar directamente varias curvas de escaneo y gráficos sin la necesidad de una computadora.
- 2. La unidad USB estándar y la función Bluetooth pueden realizar almacenamiento cableado e inalámbrico, y las capturas de pantalla con un solo clic pueden exportar imágenes de datos en tiempo real.
- 3. Adopta un procesador avanzado de alto rendimiento con núcleo A6 y mouse y teclado opcionales.
- 4. Función de determinación de la concentración de ácidos nucleicos y proteínas, detección rápida de la pureza de la extracción de ácidos nucleicos.
- 5. Capacidades de análisis cualitativo y cuantitativo para probar sustancias desconocidas y concentraciones de muestras conocidas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Pantalla táctil LCD de 10,1 pulgadas - Haz único - 190 nm ~ 1100 nm
Mostrar	Pantalla táctil LCD de 10,1 pulgadas
Sistema óptico	Haz único
Fuente de luz	Lámpara de deuterio de fama internacional, lámpara de tungsteno
Longitud de onda	190 nm ~ 1100 nm
Luz dispersa	0,05% (220 nm)
Ancho de banda espectral	2 nm
Precisión de la longitud de onda	Longitud de onda completa 0,3 nm (656,1 nm 0,1 nm)
Repetibilidad de la longitud de onda	0,1 nm
Precisión de la transmisión	0,3%T
Modo fotométrico	Transmitancia, absorbancia, concentración, energía
Interfaz	RS-232, USB
Accesorio estándar	Cubeta de vidrio de 10 mm*4, cubeta de cuarzo de 10 mm*2
Accesorio opcional	Impresora
Consumo	160 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)

Especificación	Pantalla táctil LCD de 10,1 pulgadas - Haz único - 190 nm ~ 1100 nm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	562*520*260 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	650*620*380 mm
Peso neto	21 kg
Peso bruto	28 kg

Aplicaciones

Espectrofotómetro UV-Visible: la compra se decide principalmente por mostrar: pantalla táctil lcd de 10,1 pulgadas y sistema óptico: haz único.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: pantalla táctil lcd de 10,1 pulgadas.

Adecuado cuando la especificacion requerida es sistema óptico: haz único.

Adecuado cuando la especificacion requerida es fuente de luz: lámpara de deuterio de fama internacional, lámpara de tungsteno.

Criterios de compatibilidad

Verifique mostrar: pantalla táctil lcd de 10,1 pulgadas antes de confirmar la compra.

Verifique sistema óptico: haz único antes de confirmar la compra.

Verifique fuente de luz: lámpara de deuterio de fama internacional, lámpara de tungsteno antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si mostrar: pantalla táctil lcd de 10,1 pulgadas y sistema óptico: haz único coinciden con el requerimiento tecnico.

Componentes y Accesorios

Accesorios y suministro

- Adopta un procesador avanzado de alto rendimiento con núcleo A6 y mouse y teclado opcionales.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)