



Microscopio biológico invertido cabezal trinocular 4X AN = 0,30 WD = 7,40 mm

Código: B2-01-010625

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico invertido se desarrolló para la observación de células vivas (células cultivadas). Las células que se observan se cultivan en un matraz Carrel o una placa de Petri.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Sistema óptico infinito - Condensador ELWD NA0.3, LWD 26mm
Sistema óptico	Sistema óptico infinito
Ver la cabeza	Cabezal trinocular sin compensación, inclinado a 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 47~78 mm
ocular	WF10X/22 mm
Objetivo acromático de fase de plan infinito	4X AN = 0,30 WD = 7,40 mm
Enfoque	Sistema coaxial ajustable de grueso y fino, rango de 30 mm, división fina de 0,002 mm
Escenario	Platina mecánica de tres capas de 340 x 230 mm y rango de movimiento de 130 x 85 mm.
Condensador	Condensador ELWD NA0.3, LWD 26mm
Iluminación	Iluminación de transmisión: Lámpara halógena, 12 V/100 W, iluminación Kohler Epi-iluminación: lámpara fluorescente de mercurio de 100w
Filtrar	Azul, amarillo, verde
Sistema de imágenes	Cámara CMOS de 2000 W, adaptador MCL-Z
Fuente de alimentación	CA 85 ~ 240 V, 50/60 Hz
Tamaño del paquete	820*880*570 mm
Peso bruto	32 kilos

Aplicaciones

Microscopio biológico invertido: la compra se decide principalmente por sistema óptico: sistema óptico infinito y ver la cabeza: cabezal trinocular sin compensación, inclinado a 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 47~78 mm.

Usos recomendados



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Adecuado cuando la especificacion requerida es sistema óptico: sistema óptico infinito.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ver la cabeza: cabezal trinocular sin compensación, inclinado a 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 47~78 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ocular: wf10x/22 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique sistema óptico: sistema óptico infinito antes de confirmar la compra.

Verifique ver la cabeza: cabezal trinocular sin compensación, inclinado a 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 47~78 mm antes de confirmar la compra.

Verifique ocular: wf10x/22 mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si sistema óptico: sistema óptico infinito y ver la cabeza: cabezal trinocular sin compensación, inclinado a 45°, giratorio 360°, distancia interpupilar 47~78 mm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)