



Espectrofotometro UV/VIS

190~1100nm - 4*cubeta de vidrio, 2*cubeta de cuarzo - Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno

Código: B2-01-010632.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	190~1100nm - 4*cubeta de vidrio, 2*cubeta de cuarzo - Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno B2-01-010632.1
Sistema óptico	Haz simple, red de difracción 1200L/mm
Longitud de onda	190~1100nm
Ancho de banda espectral	4nm
Exactitud de longitud de onda	±1.5nm
Repetibilidad de longitud de onda	≤0.2nm
Exactitud fotométrica	+0.002Abs(0~0.5Abs), ±0.004A(0.5~1.0Abs), ±0.4%(0~100%T)
Repetibilidad fotométrica	0.001Abs(0~0.5Abs), 0.002Abs(0.5~1.0Abs), <0.2%(0~100%T)
Luz parásita	≤0.05%T(220nm, 360nm)
Estabilidad	±0.001A/h(500nm)
Rango fotométrico	-0.301~3.0A 0~200%T 0~9999C
Modo fotométrico	A T C E
Ajuste de longitud de onda	Automático
Salida	Salida de datos a impresora RS232, conexión USB-A, impresión inalámbrica, conexión de teléfono móvil y PC
Detector	Fotodiodo de silicio importado
Fuente de luz	Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno
Accesorios estándar	4*cubeta de vidrio, 2*cubeta de cuarzo
Alimentación eléctrica	100~220V, 50/60Hz
Dimensiones externas	466*365*200mm
Peso neto	11.25kg
Dimensiones de embalaje	590*480*315mm
Peso bruto	15.4kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)