



Refractómetro digital Abbe

Código: B2-01-010650

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

It is an instrument that uses light to test the concentration of liquids or the refractive index of solids. It is mainly used to determine physical constants such as the refractive index, birefringence and optical properties of substances.

Características

1. Full automatic measuring.
2. Touch screen.
3. LCD temperature display, automatic correction and saving the data.
4. Standard RS232, USB and U disk interface.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	1,30000~1,70000nD, Brix: 0~100% - Pantalla táctil LCD de 7" - 8 - modelo 1	1,3000~1,7000 nD, Brix: 0~100% - LCD - ±0,0001 nD - modelo 2
Rango de medición	1,30000~1,70000nD, Brix: 0~100%	1,3000~1,7000 nD, Brix: 0~100%
Resolución de medición	±0,00001nD, Brix: ±0,01%	±0,0001 nD
Exactitud de medición	±0,0002nD, Brix: ±0,1%	±0,0002 nD, Brix: ±0,1%
Modo de prueba	8	No aplica
Rango de temperatura	10~60°C	0~50°C
Resolución de temperatura	0,1°C	0,1°C
Exactitud de temperatura	0,1°C	0,1°C
Interfaz	RS232, USB, disco U	RS232
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7"	LCD
Prisma	Vidrio duro	Vidrio endurecido
Alimentación	AC110/220V, 50/60Hz	AC110/220V, 50/60Hz
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	340*200*110mm	210×110×310 mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	500*330*220mm	370×240×470 mm
Peso bruto	9kg	10 kg

Aplicaciones

Refractometro digital ABBE: elija la variante comparando Rango de medición, Rango de temperatura, Resolución de medición y Interfaz.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Rango de medición: 1,30000~1,70000 nD, Brix: 0~100%; Rango de temperatura: 10~60°C; Resolución de medición: $\pm 0,00001$ nD, Brix: $\pm 0,01$ %.

B2-01-010650.2: Rango de medición: 1.3000~1.7000 nD, Brix: 0~100%; Rango de temperatura: 0~50°C; Resolución de medición: $\pm 0,0001$ nD.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita rango de medición: 1,30000~1,70000 nd, brix: 0~100% y rango de temperatura: 10~60°C.

Use esta configuración si necesita rango de medición: 1.3000~1.7000 nd, brix: 0~100% y rango de temperatura: 0~50°C.

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de medición, Rango de temperatura, Resolución de medición y Interfaz; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Rango de medición, Rango de temperatura, Resolución de medición y Interfaz.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)