



Microscopio biologico monocular/binocular/trinocular 40X-1600X

Código: B2-01-010654

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Biological Microscope is a sophisticated optical instrument designed for the detailed examination of biological specimens.

Características

1. Ideal for use in educational institutions, research laboratories, medical facilities, and clinical settings, this microscope offers high-resolution imaging and advanced features to support a wide range of applications.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	✓ - modelo 40X-1000X Halógeno	✓ - modelo 40X-1600X Halógeno	✓ - modelo 40X-1000X LED	✓ - modelo 40X-1600X LED	270*310*410 mm - modelo 40X-1000X LED Recargable	✓ - modelo 40X-1000X Infinito	✓ - modelo 40X-1600X Infinito	✓ - modelo Trinocular 40X-1600X
Ocular · Oculares de campo amplio WF10X (WF16X o H16X opcionales)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabeza de observación · Monocular	✓	✓	\	\	\	\	\	\
Cabeza de observación · Monocular con cabezal de video docente	\	\	✓	✓	\	\	\	\
Cabeza de observación · Cabezal binocular sin compensación	\	\	\	\	✓	✓	\	\
Cabeza de observación · Cabezal trinocular sin compensación	\	\	\	\	\	\	✓	✓
Objetivo · 4X (resorte)	✓	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓
Objetivo · 10X (resorte)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objetivo · 40X (resorte)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Objetivo · 100X (resorte, aceite)	●	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portaobjetivos · Portaobjetivos triple	✓	●	✓	●	●	●	●	●
Portaobjetivos · Portaobjetivos cuádruple	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓

Especificación	✓ - modelo 40X-1000X Halógeno	✓ - modelo 40X-1600X Halógeno	✓ - modelo 40X-1000X LED	✓ - modelo 40X-1600X LED	270*310*410 mm - modelo 40X-1000X LED Recargable	✓ - modelo 40X-1000X Infinito	✓ - modelo 40X-1600X Infinito	✓ - modelo Trinocular 40X-1600X
Platina · Platina mecánica de doble capa; Tamaño: 110*125 mm	\	✓	\	✓	\	✓	\	✓
Platina · Platina plana con pinzas dobles	✓	\	●	\	●	\	●	\
Platina · Platina plana con escala móvil	●	\	✓	\	✓	\	✓	\
Enfoque · Ajuste coaxial grueso y fino, rango de enfoque 20 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condensador · N.A.=1,25 condensador de Abbe y diafragma de iris (opcional)	●	✓	●	✓	✓	✓	✓	✓
Condensador · N.A.=0,65 condensador de Abbe y diafragma de iris	✓	\	✓	\	●	\	●	\
Iluminación · Fuente de luz eléctrica LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diafragma · Diafragma de disco rotativo	●	\	\	\	\	\	\	\
Fuente de alimentación · Entrada CA 100~230 V, salida CC 12 V	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tamaño del embalaje (A*P*A)	210*280*400 mm	210*280*400 mm	210*280*400 mm	210*280*400 mm	270*310*410 mm	270*310*410 mm	270*310*410 mm	270*310*410 mm
Peso bruto	3 kg	3,5 kg	3,5 kg	4 kg	4kg	4,5 kg	4,5 kg	4,8 kg

Aplicaciones

Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecánico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica.

- Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular.
- Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecánico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo.
- Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecánico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecánico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecánico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecánico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecánico, objetivo



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Recomendación de compra

Guía de compra Microscopio biológico para observación de muestras biológicas con selección por cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25 óptica y mecánica. - Elija primero el tipo de cabezal: monocular, monocular con video, binocular o trinocular. - Para mayor control de portaobjetos, priorice las cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es con escenario mecánico de doble capa; para uso más simple, valide las opciones con escenario sencillo. - Revise si la variante requerida incluye revólver cuádruple, objetivo de 100X y condensador Abbe NA 1,25 frente a cabezal, escenario mecanico, objetivo 100X y condensador Abbe NA 1,25es más básicas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)