



Microscopio biológico económico 4X-100X

Código: B2-01-010656

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El microscopio biológico económico es una solución asequible y fiable para aplicaciones educativas, de laboratorio y clínicas. Diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes, investigadores y profesionales, este microscopio proporciona imágenes nítidas y detalladas de muestras biológicas a un precio excepcional.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 450*360*240 mm · 1	pack 450*360*240 mm · 2	pack 450*360*240 mm · 3	pack 450*360*240 mm · 4
Cabezal de visualización	Cabeza monocular inclinado a 30°, Giratorio 360°	Compen acción gratuita Cabezal binocular inclinado 30°, giratorio 360°	Cabezal trinocular in compen acción, giratorio 360°	Cabezal de visualización doble, un tubo inclinado 30° y otro tubo vertical giratorio 360°
Objetivo acromático	4X, 10X, 40X (re orte), 100X (re orte, aceite)	4X, 10X, 40X (re orte), 100X (re orte, aceite)	4X, 10X, 40X (re orte), 100X (re orte, aceite)	4X, 10X, 40X (re orte), 100X (re orte, aceite)
ocular	Ocular de campo amplio: WF10X (WF16X opcional)	Ocular de campo amplio: WF10X (WF16X opcional)	Ocular de campo amplio: WF10X (WF16X opcional)	Ocular de campo amplio: WF10X (WF16X opcional)
E cenario	Etapa mecánica de doble capa tamaño 115*125 mm	Etapa mecánica de doble capa tamaño 115*125 mm	Etapa mecánica de doble capa tamaño 115*125 mm	Etapa mecánica de doble capa tamaño 115*125 mm
Enfoque	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque 30 mm, intervalo de enfoque 0,002 mm	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque 30 mm, intervalo de enfoque 0,002 mm	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque 30 mm, intervalo de enfoque 0,002 mm	Aju te coaxial grue o y fino, rango de enfoque 30 mm, intervalo de enfoque 0,002 mm
Conden ador	Abbe NA=1,25 con diafragma de iri y filtro	Abbe NA=1,25 con diafragma de iri y filtro	Abbe NA=1,25 con diafragma de iri y filtro	Abbe NA=1,25 con diafragma de iri y filtro
Iluminación	Lámpara LED (1 W) 220 V o 110 V (lámpara LED de 3 W opcional)	Lámpara LED (1 W) 220 V o 110 V (lámpara LED de 3 W opcional)	Lámpara LED (1 W) 220 V o 110 V (lámpara LED de 3 W opcional)	Lámpara LED (1 W) 220 V o 110 V (lámpara LED de 3 W opcional)
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Tamaño del paquete	450*360*240 mm	450*360*240 mm	450*360*240 mm	450*360*240 mm
Pe o bruto	5 kilo	5 kilo	5 kilo	5 kilo

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Rango 1.25 C: elija la variante comparando Cabezal de visualización.

Que cambia entre variantes

B2-01-010656.1: Cabezal de visualización: Cabezal binocular inclinado 30°, giratorio 360°.

B2-01-010656.2: Cabezal de visualización: Compensación gratuita Cabezal binocular inclinado 30°, giratorio 360°.

B2-01-010656.3: Cabezal de visualización: Cabezal trinocular sin compensación, giratorio 360°.

B2-01-010656.4: Cabezal de visualización: Cabezal de visualización doble, un tubo inclinado 30° y otro tubo vertical giratorio 360°.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: cabezal binocular inclinado 30°, giratorio 360°.

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: compensación gratuita cabezal binocular inclinado 30°, giratorio 360°.

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: cabezal trinocular sin compensación, giratorio 360°.

Use esta configuración si necesita cabezal de visualización: cabezal de visualización doble, un tubo inclinado 30° y otro tubo vertical giratorio 360°.

Cómo elegir rápido

Revise primero Cabezal de visualización; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Cabezal de visualización.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)