



Polarímetro de disco

Código: B2-01-010666

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Es un instrumento de precisión para medir la rotación óptica de sustancias. Analiza parámetros como la concentración, la pureza y el contenido de azúcar de las sustancias mediante la medición del ángulo de rotación de la luz polarizada, y se utiliza ampliamente en campos como la ingeniería alimentaria y química.

Características

- 1. Objetivo visual.
- 2. Medida manual.
- 3. Fácil de operar.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 600*220*400 mm · 1	pack 600*220*400 mm · 2
Fuente de luz	Lámpara de odio	Filtro de interferencia LED
Longitud de onda	589 nm	589 nm
Rango de medición	-180°~+180°	-180°~+180°
Valor de divi ión	1°	1°
Ven a leer con preci ión	0,05°	0,05°
Factor de aumento de la lupa	4X	4X
Probeta	200 mm, 100 mm	200 mm, 100 mm
Fuente de alimentación	CA 110/220 V, 50/60 Hz	CA 110/220 V, 50/60 Hz
Dimen ión externa (Ancho*Profundidad*Alt o)	440*110*230 mm	440*110*230 mm
Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Alt o)	600*220*400 mm	600*220*400 mm
Pe o bruto	7 kilo	7 kilo

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: elija la variante comparando Fuente de luz.

Que cambia entre variantes

B2-01-010666.1: Fuente de luz: Lámpara de sodio.

B2-01-010666.2: Fuente de luz: Filtro de interferencia LED.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita fuente de luz: lámpara de sodio.

Use esta alternativa si necesita fuente de luz: filtro de interferencia led.

Cómo elegir rápido

Revise primero Fuente de luz; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Fuente de luz.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)