



Polarímetro visual de disco rango $\pm 180^\circ$

Código: B2-01-010671

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Adopta el método de puntería visual y medición manual, que es fácil de usar.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	$\pm 180^\circ$ - Óptico Rotación - 1°
Medición Modo	Óptico Rotación
Luz fuente	sodio lámpara + color filtrar, longitud de onda 589.44nm
Medición rango	$\pm 180^\circ$
Diagrama valor	1°
Marcar vernier lectura valor	0,05°
Aumentador vaso aumento	4x
Prueba tubo	200 mm, 100 mm
Fuerza suministrar	220V $\pm$ 22v,50Hz+1Hz
Instrumento tamaño	540 mm x 220 mm x 380 mm
Instrumento peso	5kg

Aplicaciones

Equipo de laboratorio: la compra se decide principalmente por medición modo: óptico rotación y luz fuente: sodio lámpara + color filtrar, longitud de onda 589.44nm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es medición modo: óptico rotación.

Adecuado cuando la especificacion requerida es luz fuente: sodio lámpara + color filtrar, longitud de onda 589.44nm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es medición rango: $\pm 180^\circ$.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

Verifique medición modo: óptico rotación antes de confirmar la compra.

Verifique luz fuente: sodio lámpara + color filtrar, longitud de onda 589.44nm antes de confirmar la compra.

Verifique medición rango: $\pm 180^\circ$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si medición modo: óptico rotación y luz fuente: sodio lámpara + color filtrar, longitud de onda 589.44nm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)