



Micrótopmo automático 25µm, 50µm, 75µm, 100µm, 125µm 25 µm, 50 µm, 75 µm, 100 µm, 125 µm

Código: B2-01-010691

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El micrótopmo se utiliza para seccionar cortes de tejido finos y uniformes. El micrótopmo B2-01-010691 puede seccionar cortes de entre 0 y 100 µm y recortes de entre 0 y 600 µm con un índice mínimo ajustable de 0,25 µm, lo que permite cortes rápidos y precisos. Equipado con un adaptador de cuchilla alargadora y un portaherramientas para proteger la seguridad del operador y facilitar la retracción de la herramienta.

Características

- 1. Guía de rodillos transversales de precisión, equipada con soporte de acero inoxidable, para garantizar un funcionamiento duradero del equipo.
- 2. Equipado con dispositivo de ajuste de múltiples ángulos y mandril de incrustación.
- 3. Con función de seccionamiento/recorte, conteo de seccionamiento, visualización de retracción (rango de retracción, recorrido de alimentación del volante pequeño, dirección de alimentación del volante).
- 4. Conducto de residuos magnético extraíble, fácil de limpiar.
- 5. Tablero de almacenamiento de dos piezas, que puede colocar la caja de incrustación de cuchillas y otros elementos desechables relacionados.
- 6. Gran volante de doble bloqueo, que puede bloquearse individualmente en cualquier punto o con doble bloqueo en el punto más alto y en cualquier punto, para garantizar un intercambio seguro de cuchillos y muestras.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0~200 µm - 200~1000 µm, ajustable - 0,25 µm
Rango de espesor de seccionamiento	0,25~100 µm
Rango de espesor de recorte	1~600 µm
Rango de retracción	0~200 µm
Mini. Grosor de seccionamiento	0,25 µm
Precisión	±5%
Velocidad del pequeño volante	200~1000 µm, ajustable
Tamaño máximo de muestra	70*70 mm
Ejemplo de accidente cerebrovascular	Horizontal: 28 mm, Vertical: 70 mm

Especificación	0~200 µm - 200~1000 µm, ajustable - 0,25 µm
Carrera del portaherramientas	El movimiento máximo de la base del portaherramientas es de 60 mm, y el movimiento máximo hacia la izquierda y hacia la derecha del portaherramientas es de 23 mm.
Dirección de ajuste de la muestra	Horizontal 8° Vertical 8° Rotación de 90°
Fuente de alimentación	CA 110/220 V, 50/60 Hz
Fuerza	100W
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	610*490*340 mm
Peso neto	37 kg
Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	730*610*590 mm
Peso bruto	55 kg

Aplicaciones

Microtomo semiautomático: la compra se decide principalmente por rango de espesor de corte: 0,25~100 µm y rango de espesor de recorte: 1~600 µm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de espesor de corte: 0,25~100 µm.

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de espesor de recorte: 1~600 µm.

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de retracción: 0~200 µm.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de espesor de corte: 0,25~100 µm antes de confirmar la compra.

Verifique rango de espesor de recorte: 1~600 µm antes de confirmar la compra.

Verifique rango de retracción: 0~200 µm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de espesor de corte: 0,25~100 µm y rango de espesor de recorte: 1~600 µm coinciden con el requerimiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)