



Secador de portaobjetos

Código: B2-01-010695

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Slide Dryer(Hot Plate) is an essential laboratory tool designed for drying and warming microscope slides quickly and evenly. This device ensures the precise and uniform heating of slides, making it ideal for preparing specimens for microscopic analysis in pathology, histology, and research labs.

Features

1. High-Definition digital display, real-time display of temperature.
2. Highly sensitive temperature control integrated unit, high precision and reliable performance.
3. With over-temperature alarm function.
4. Using new heating materials, heating fast, uniform heating, low thermal inertia, energy saving and reliable.
5. With memory function. The set temperature is automatically retained.
6. The work surface is sprayed for corrosion resistance.
7. Louver table, 65°inclination Angle, large capacity(Only for the 65-slide version).

Especificaciones técnicas

Especificación	40 portaobjetos	65 portaobjetos
Rango de temperatura	Temperatura ambiente~99°C	Temperatura ambiente~99°C
Precisión de temperatura	±1°C	±1°C
Rango de temperatura ambiental	0~40°C	0~40°C
Rango de alarma de sobretemperatura	1~5°C	1~5°C
Área de secado	345*260mm	345*260mm
Número de portaobjetos	40	65
Pantalla	LED	LED
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V±10%, 60Hz (opcional)	AC220V±10%, 50/60Hz (estándar); AC110V±10%, 60Hz (opcional)
Potencia consumida	200W	200W
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	345*340*130mm	345*340*130mm
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	410*410*200mm	410*410*200mm

Especificación	40 portaobjetos	65 portaobjetos
Peso neto	5kg	5kg
Peso bruto	7.5kg	7.5kg

Aplicaciones

1. Define the workload

Compare the number of slides you dry per batch with the capacity of the unit.

- **Number of Slides:** 40
 - **Number of Slides:** 40
- **Number of Slides:** 65
 - **Number of Slides:** 65

2. Check the temperature

Compare the temperature range and the drying area with what your sample preparation protocol requires.

- **Number of Slides:** 40
 - **Temp. Range:** RT~99°C
 - **Drying Area:** 345*260mm
- **Number of Slides:** 65
 - **Temp. Range:** RT~99°C
 - **Drying Area:** 345*260mm

3. Plan the installation

Confirm the available power supply and the space on the work bench.

- **Number of Slides:** 40
 - **Power Supply:** AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional)
 - **External Size(W*D*H):** 345*340*130mm
- **Number of Slides:** 65
 - **Power Supply:** AC220V±10%, 50/60Hz(Standard); AC110V±10%, 60Hz(Optional)
 - **External Size(W*D*H):** 345*340*130mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)