



Bano de flotacion y secador de portaobjetos con horno hasta 99 C

Código: B2-01-010697

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Integra el untado, el horneado y el asado de rebanadas en una sola estructura compacta (ocupa poco espacio), tiene una forma novedosa y es fácil de usar.
- 2. El cámara de secado de portaobjetos puede secar el deslizar a temperatura constante y puede albergar 3 días ry estantes de ing.
- 3. La mesa para asar con diseño de lamas tiene una gran capacidad (en realidad dispone de 60 secciones), es fácil de montar y desmontar, y el resultado al asar es mejor.
- 4. Pantalla LCD de alto brillo, visualización en tiempo real de la temperatura de la hoja extendida y secada, simple y clara.
- 5. Unidad integrada de control de temperatura de alta sensibilidad, alta precisión y rendimiento fiable.
- 6. Con función de alarma por sobretemperatura.
- 7. Gracias al nuevo software de calefacción, se consigue un calentamiento rápido y uniforme, con una baja inercia térmica y un ahorro energético fiable.
- 8. Con función de memoria, conserva automáticamente la temperatura configurada después de su uso.
- 9. La superficie de trabajo está recubierta con pintura en aerosol resistente a la corrosión.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	B2-01-010697
Rango de temperatura	RT~99°C
Precisión de la temperatura	±1°C
Rango de alarma de sobretemperatura	1~5°C
Tamaño del tanque de agua	220*150*65 mm
Tamaño de la placa de secado	260*150 mm
Tamaño del horno	200*100*110 mm
Fuerza	≤680W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110V, 60Hz (Opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	590*340*225 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	690*430*260 mm
Peso neto	9,2 kg

Especificación	B2-01-010697
Peso bruto	13,5 kg

Aplicaciones

Bano de agua de flotacion de tejidos y secador de portaobjetos de 1~5C, Temperatura ambiente ~ 99 C y 1C: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: rt~99°C y precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: rt~99°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de alarma de sobretemperatura: 1~5°C.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: rt~99°C antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Verifique rango de alarma de sobretemperatura: 1~5°C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: rt~99°C y precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)