



Bano de flotacion y secador de portaobjetos hasta 99 C

Código: B2-01-010698

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Integra esparcimiento y secado, estructura compacta (ocupa poco espacio), forma novedosa y fácil manejo.
- 2. La mesa de secado tipo persiana tiene una gran capacidad (en realidad dispone de 60 bandejas), es fácil de colocar y quitar, y tiene un mejor efecto de secado..
- 3. Pantalla digital de alta definición, Visualización en tiempo real de la temperatura de la hoja extendida y secada, simple y clara..
- 4. Unidad integrada de control de temperatura de alta sensibilidad, alta precisión y rendimiento fiable..
- 5. Con función de alarma por sobretemperatura..
- 6. Utilizando un nuevo software de calefacción, se logra un calentamiento rápido y uniforme, con baja inercia térmica y un ahorro de energía fiable..
- 7. Con función de memoria, conserva automáticamente la temperatura establecida después de su funcionamiento..
- 8. La superficie de trabajo está recubierta con pintura en aerosol resistente a la corrosión.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	B2-01-010698
Rango de temperatura	RT~99°C
Precisión de la temperatura	±1°C
Rango de alarma de sobretemperatura	1~5°C
Tamaño del tanque de agua (mm)	220*150*65 mm
Tamaño de la placa de secado (mm)	260*150 mm
Fuerza	≤450W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110V, 60Hz (Opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	500*330*140 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	580*420*210 mm
Peso neto	8,5 kg
Peso bruto	12 kg

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Bano de agua de flotacion de tejidos y secador de portaobjetos de 1~5C, Temperatura ambiente ~ 99 C y 1C: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: rt~99°C y precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: rt~99°C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de alarma de sobrettemperatura: 1~5°C.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: rt~99°C antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Verifique rango de alarma de sobrettemperatura: 1~5°C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: rt~99°C y precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)