



Incubadora de baño seco con agitación

Código: B2-01-010720**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

La incubadora de baño seco es un producto controlado por microordenador y fabricado con tecnología de refrigeración por semiconductores o tecnología de película calefactora. El instrumento puede configurarse con diversos módulos, lo que permite su amplia aplicación en el almacenamiento de muestras, el almacenamiento y la reacción de diversas enzimas, el tratamiento de desnaturalización de ácidos nucleicos y proteínas, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la predesnaturalización para electroforesis y la coagulación del suero, entre otras aplicaciones.

Características

- 1. Controlador microcomputarizado, alta estabilidad y precisión.
- 2. Pantalla LCD, interfaz sencilla. Fácil de configurar y usar.
- 3. Hay diferentes tipos de módulos disponibles.
- 4. Dispositivo de protección contra sobrecalentamiento, seguro y fiable.
- 5. Control de programa multiperíodo, programable.
- 6. Función de detección automática de fallos y alarma sonora.
- 7. Función de calibración de la desviación de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 375*290*310 mm · 1	pack 375*290*310 mm · 0,5-2 ml	pack 375*290*310 mm · 0,5-1,5 ml
Rango de ajuste de temperatura	Temperatura ambiente +5 °C ~ 105 °C	0°C~105°C	0°C~105°C
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente +5 °C ~ 105 °C	RT-20°C~105°C(TEC)	RT-20°C~105°C(TEC)
Rango de ajuste de tiempo	1 min ~ 99 h 59 min	1 min ~ 99 h 59 min	1 min ~ 99 h 59 min
Fluctuación de temperatura	≤±1°C	≤±1°C	≤±1°C
Uniformidad de temperatura del módulo	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C	≤±0,5 °C
Precisión del control de temperatura	≤±1°C	≤±1°C	≤±1°C

Especificación	pack 375*290*310 mm · 1	pack 375*290*310 mm · 0,5-2 ml	pack 375*290*310 mm · 0,5-1,5 ml
Precisión de la visualización de la temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Velocidad de calentamiento	≤40 min (temperatura ambiente ~100 °C)	≤40 min (temperatura ambiente ~100 °C)	≤25 min (26 °C ~ 100 °C)
Velocidad de enfriamiento	/	/	≤25 min (de 100 °C a temperatura ambiente) ≤25 min (de temperatura ambiente a temperatura ambiente -20 °C)
Corrección de desviación de temperatura	Sí	Sí	Sí
Configuración del programa	5 período del programa	5 período del programa	5 período del programa
Velocidad de acudida	/	/	200~1800 rpm
Almacenamiento	10 programa	10 programa	10 programa
Alarma	Autodiagnóstico al encender, protección contra sobretensión, alarma de fallo	Autodiagnóstico al encender, protección contra sobretensión, alarma de fallo	Autodiagnóstico al encender, protección contra sobretensión, alarma de fallo
Consumo	100 W	150 W	150 W
Fuente de alimentación	CA 220 V/110 V, 50/60 Hz	CA 220 V/110 V, 50/60 Hz	CA 220 V/110 V, 50/60 Hz
Módulo estándar	B01*1(0,5~2 ml)	B01*1(0,5~2 ml)	GB01*1 (0,5~1,5 ml)
Dimensión externa (Ancho*Profundidad*Altura)	300*215*195 mm	300*215*175 mm	300*215*180 mm
Peso neto	4,3 kg	7 kg	8,5 kg
Tamaño del paquete (Ancho*Profundidad*Altura)	375*290*310 mm	375*290*310 mm	375*290*310 mm
Peso bruto	6 kg	8,1 kg	10,3 kg

Aplicaciones

Incubadora de baño seco: elija la variante comparando Rango de ajuste de temperatura, Rango de control de temperatura y Velocidad de calentamiento.

Que cambia entre variantes

Configuración 1: Rango de ajuste de temperatura: Temperatura ambiente +5 °C ~ 105 °C; Rango de control de temperatura: Temperatura ambiente +5 °C ~ 105 °C; Velocidad de calentamiento: ≤40 min (temperatura ambiente ~100 °C).

Configuración 3: Rango de ajuste de temperatura: 0°C~105°C; Rango de control de temperatura: RT-20°C~105°C(TEC); Velocidad de calentamiento: ≤40 min (temperatura ambiente ~100 °C).

0-105 °C, control RT-20-105 °C y calentamiento ≤25 min: Rango de ajuste de temperatura: 0°C~105°C; Rango de control de temperatura: RT-20°C~105°C(TEC); Velocidad de calentamiento: ≤25 min (26 °C ~ 100 °C).

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuración si necesita rango de ajuste de temperatura: temperatura ambiente +5 °C ~ 105 °C y rango de control de temperatura: temperatura ambiente +5 °C ~ 105 °C.

Use esta configuración si necesita rango de ajuste de temperatura: 0°C~105°C y rango de control de temperatura: rt-20°C~105°C(tec).

Use esta configuración si necesita rango de ajuste de temperatura: 0°C~105°C y rango de control de temperatura: rt-20°C~105°C(tec).

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de ajuste de temperatura, Rango de control de temperatura y Velocidad de calentamiento; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Rango de ajuste de temperatura, Rango de control de temperatura y Velocidad de calentamiento.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)