



Concentrador de muestras 15 L/min

Código: B2-01-010724

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

El concentrador de muestras es un instrumento de laboratorio de alta eficiencia diseñado para concentrar o evaporar múltiples muestras de líquido simultáneamente.

Características

- 1. Alta precisión y amplio rango de control de temperatura.
- 2. Soplar una gran cantidad de muestras a la vez.
- 3. Soplar cada muestra independientemente.
- 4. Se puede ajustar la cantidad de flujo de aire.
- 5. Con bloque de diseño de ranurado especial, ubicación de la superficie de.
- 6. Se pueden observar muestras concentradas.
- 7. Fácil operación; seguro y confiable de usar.

Especificaciones técnicas

Especificación	15L/minuto - 1min~99h59min/∞ - 0,1 MPa
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente: +5 °C ~ 160 °C
Uniformidad de temperatura	±0,5 °C
Precisión de la pantalla	0,1 °C
Tiempo de calentamiento	≤15 min (de 25 °C a 160 °C)
Caudal de nitrógeno	15L/minuto
Precisión de nitrógeno	0,1 MPa
Máxima potencia	500 W
Dimensión	260*220*475 mm
Precisión de temperatura	±0,5 °C (@40 °C)
Precisión de temperatura (2)	±1 °C (@120 °C)
Rango de tiempo	1min~99h59min/∞
Longitud de la aguja	150 mm
Cantidad de bloque	1

Especificación	15L/minuto - 1min~99h59min/∞ - 0,1 MPa
Voltaje	220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.)	430*420*340 mm
Pe o (kg)	7.3
Pe o bruto (kg)	10.0

Aplicaciones

Equipo de laboratorio, Capacidad 15 L: la compra se decide principalmente por rango de control de temperatura: temperatura ambiente: +5 °c ~ 160 °c y uniformidad de temperatura: $\leq \pm 0,5^{\circ}\text{c}$.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de control de temperatura: temperatura ambiente: +5 °c ~ 160 °c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es uniformidad de temperatura: $\leq \pm 0,5^{\circ}\text{c}$.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de la pantalla: 0,1 °c.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de control de temperatura: temperatura ambiente: +5 °c ~ 160 °c antes de confirmar la compra.

Verifique uniformidad de temperatura: $\leq \pm 0,5^{\circ}\text{c}$ antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de la pantalla: 0,1 °c antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de control de temperatura: temperatura ambiente: +5 °c ~ 160 °c y uniformidad de temperatura: $\leq \pm 0,5^{\circ}\text{c}$ coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)