



Incubadora de baño seco dimensiones 145 × 113 × 110

Código: B2-01-010726

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- 1. Diseño energéticamente eficiente.
- 2. Aplicable a adaptador de corriente de 24 V/12 V.
- 3. Precisión de $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$.
- 4. El proceso del experimento es visible.
- 5. Calibración electrónica. El usuario puede restablecer la calibración a cualquier estándar local.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1min~99h - Description - 15*2.0ml
Temp. Range	RT+5°C~100°C
Timing Range	1min~99h
Temp. Accuracy	$\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Display Accuracy	0.1°C
Temp. Stability	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Heating Time	$\leq 20\text{min}$ (from 40°C to 100°C)
Voltage	DC24V/1.67A
Power	40W
Dimensions	145*113*110mm
Weight	0.5kg
Package Size	280*240*210mm
Gross Weight	1.7kg
Type	Description
Mini A	15*2.0ml
Mini B	15*1.5ml
Mini C	24*0.5ml
Mini D	32*0.2ml

Aplicaciones

Preprocesamiento de biomuestras 5 °C de 1 minuto ~ 99 horas, Temperatura ambiente +5 °C ~ 100 °C y 0,3 °C: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C ~ 100 °C y rango de tiempo: 1 minuto ~ 99 horas.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C ~ 100 °C.

Adecuado cuando la especificación requerida es rango de tiempo: 1 minuto ~ 99 horas.

Adecuado cuando la especificación requerida es precisión de temperatura: $\leq \pm 0,3$ °C.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C ~ 100 °C antes de confirmar la compra.

Verifique rango de tiempo: 1 minuto ~ 99 horas antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\leq \pm 0,3$ °C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento técnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: temperatura ambiente +5 °C ~ 100 °C y rango de tiempo: 1 minuto ~ 99 horas coinciden con el requerimiento técnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)