



Incubadora de baño seco refrigerada

Código: B2-01-010727

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- 1. Diseño Peltier energéticamente eficiente.
- 2. Detección automática de fallas y función de alarma sonora.
- 3. Calibración electrónica. El usuario puede restablecer la calibración a cualquier estándar local.
- 4. Su tamaño pequeño y compacto ocupa muy poco espacio en el banco.
- 5. Fácil sustitución, limpieza y desinfección de bloques metálicos.
- 6. Protección contra sobret temperatura incorporada.
- 7. Se aceptan módulos personalizados.
- 8. Alarma sonora cuando finaliza el control de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	Ciclo múltiple	Sí (máximo 99 veces)
Rango de ajuste de temperatura	-10 °C ~ 100 °C	Ejecución automática	Sí
Rango de control de temperatura	Temperatura ambiente: 30 °C a 100 °C	Calefacción automática	Sí
Intervalo de tiempo	1 min ~ 99 h 59 min/∞	Reanudar automáticamente para ejecutar	Sí
Precisión de temperatura	±0,3 °C	Capacidad	Ver bloque opcional
Precisión de la pantalla	0,1 °C	Fuerza	150 W
Uniformidad de temperatura	±0,3 °C	Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Tiempo de calentamiento	≤10 min (de 25 °C a 100 °C)	Fuible	250 V 3 A φ5*20
Tiempo de enfriamiento	≤10 min (de 100 °C a 25 °C)	Tamaño del producto (An. x Pr. x Al.)	260*195*150 mm
Almacenamiento a 4°C	Sí	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	410*320*310 mm
Carrera de punto múltiple	Sí (Máximo 5 punto)	Peso bruto	5,5 kilo

Aplicaciones

Incubadora de baño seco refrigerada para trabajo con control termico entre -10 °C y 100 °C. Precisión de temperatura ≤ ±0,3 °C

incubadora de baño seco refrigerada para trabajo con control térmico entre -10°C y 100°C . Proporciona precisión de temperatura $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, pantalla de $0,1^{\circ}\text{C}$, uniformidad $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, calentamiento ≤ 10 min de 25°C a 100°C , enfriamiento rápido y funciones de almacenamiento a 4°C , carrera multipunto y ciclo múltiple. La fuente no entrega variantes funcionales confiables para comparar alternativas.

Cómo elegir rápido

Confirme que las especificaciones principales calcen con la instalación, el uso previsto y las condiciones técnicas del proceso.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa que coincida con el criterio técnico principal; si la fuente no distingue más diferencias útiles, confirme compatibilidad antes de compra.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)