



Mezclador rotativo vertical 0-100 rpm

Código: N/D**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

The Vertical Rotating Mixer is a highly efficient laboratory device designed to provide consistent and uniform mixing of a wide range of samples.

Características

1. Electronic adjustment of speed and time(la variante and la variante).
2. Display indicates the speed and time for la variante and la variante.
3. Speed range from10 to 100rpm(la variante), speed range from10 to 70rpm(la variante), adjustable speed range from 0 to 80 rpm(la variante).
4. Material of the tube holder: Stainless steel with oxidation coating(la variante), Stainless steel(la variante and la variante).
5. Material of the clip: Plastic(la variante), Stainless steel(la variante and la variante).
6. Three clip sizes are selectable, suit for the tubes: 1.5ml, 15ml, 50ml.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	10~100 rpm - 1~9999 min - LED - modelo 10 100rpm	0~80 rpm - No aplica - Escala - modelo 0 80rpm	10~70 rpm - 1~1199 min - LCD - modelo 10 70rpm
N.º de ítem	No aplica	8031402000	8031402100
Rango de velocidad	10~100 rpm	0~80 rpm	10~70 rpm
Rango de temporización	1~9999 min	No aplica	1~1199 min
Modo de operación	Continuo o temporizado	Continuo	Continuo o temporizado
Pantalla	LED	Escala	LCD
Tipo de motor	Motor CC sin escobillas	Motor de corriente continua	Motor CC sin escobillas
Temperatura ambiente	5~40°C	5~40°C	5~40°C
Humedad relativa	≤80 %HR	≤80 %HR	≤80 % HR
Tipo de protección	No aplica	IP21	IP21
Consumo	30 W	20 W	40 W
Alimentación eléctrica	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Accesorios estándar	00580 o 00581 o 00582 o 00583 o 00584 (predeterminado) o 00585	18900327 y 18900328 y 18900329	18900147 o 18900145

Especificación	10~100 rpm - 1~9999 min - LED - modelo 10 100rpm	0~80 rpm - No aplica - Escala - modelo 0 80rpm	10~70 rpm - 1~1199 min - LCD - modelo 10 70rpm
Dimensiones externas (A*P*Al)	523*237*285 mm	530*150*190 mm	510*220*260 mm
Dimensiones del empaque (A*P*Al)	615*330*380 mm	620*300*370 mm	620*300*370 mm
Peso bruto	8,5 kg	3 kg	9 kg

Aplicaciones

Vertical rotary mixer: compare Model, Rango de Velocidad y Rango de Tiempo para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010736.0-80rpm: Model: -100rpm; Rango de Tiempo: 1~9999min.

B2-01-010736.10-70rpm: Model: -80rpm; Rango de Velocidad: 0~80rpm.

B2-01-010736.10-100rpm: Model: -70rpm; Rango de Tiempo: 1~1199min.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige model: -100rpm y rango de tiempo: 1~9999min.

Conviene cuando su proceso exige model: -80rpm y rango de velocidad: 0~80rpm.

Conviene cuando su proceso exige model: -70rpm y rango de tiempo: 1~1199min.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Model, Rango de Velocidad y Rango de Tiempo. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Model, Rango de Velocidad y Rango de Tiempo con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)