



Mezclador de vortice con accesorios 200-3000 rpm

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Código producto: B2-01-010757.vortex Guía rápida de selección: Si necesitas el equipo base, selecciona la opción Vortex.

Si requieres soporte o bandeja, elige el accesorio según el diámetro del tubo o el formato de la placa.

- Si necesitas el equipo base, selecciona la opción Vortex.
- Si requieres soporte o bandeja, elige el accesorio según el diámetro del tubo o el formato de la placa.
- Para microplacas 128 x 86 mm, usa Bandeja microplacas.
- La carcasa está hecha de material ABS de alta calidad, bonita y elegante.
- Nuevo tipo de motor CC sin escobillas, ajuste continuo, bajo nivel de ruido y larga duración.
- Pantalla digital para garantizar la precisión del tiempo y la velocidad.
- La respuesta al ajuste de tiempo y velocidad es rápida, lo que ahorra tiempo de experimento.
- Mano de obra sólida y confiable, excelente absorción de impactos, adecuada para funcionamiento a alta velocidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	bandejaMicroplacas	bandejaP T	platafor maFondo Plano	platafor maTubo	soporte1 2x15	soporte1 3x12	soporte1 9x10	soporte4 x26	soporte7 x20	vortex
Velocidad y precisión	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm	200-3000 rpm / ± 5 rpm
Temporizador	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s	0-9999 min/s
Amplitud	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Modo de oscilación	Movimiento circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular	Movimient o circular
Modo de trabajo de la unidad	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua	Vibración puntual o continua
Control	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión	Detección de presión
Potencia	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Fuente de alimentación	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz	100-240 V, 50/60 Hz
Tamaño del embalaje	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm	280 x 230 x 210 mm

Especificación	bandejaMicroplacas	bandejaPT	plataformaFondoPlano	plataformaTubo	soporte12x15	soporte13x12	soporte19x10	soporte4x26	soporte7x20	vortex
Peso bruto	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg	7,1 kg
Tipo de accesorio	Bandeja para microplacas	Bandeja porta tubos	Plataforma de contenedor de fondo plano	Plataforma de tubo de ensayo	Soporte para 12 tubos de 15 mm	Soporte para 13 tubos de 12 mm	Soporte para 19 tubos de 10 mm	Soporte para 4 tubos de 26 mm	Soporte para 7 tubos de 20 mm	Unidad principal
Modo del accesorio	Continuo	—	Vibración puntual, continua	Vibración puntual, continua	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Vibración puntual, continua
Velocidad máxima del accesorio	1000 rpm	—	3000 rpm	3000 rpm	1400 rpm	2000 rpm	2000 rpm	1400 rpm	1400 rpm	3000 rpm
Capacidad del accesorio	Microplacas 128 x 86 mm	Fija soportes de tubos de 10 a 26 mm	Base del contenedor $\leq \varnothing 80$ mm	Tubos de distintos tamaños	12 tubos, diámetro exterior 15 mm	13 tubos, diámetro exterior 12 mm	19 tubos, diámetro exterior 10 mm	4 tubos, diámetro exterior 26 mm	7 tubos, diámetro exterior 20 mm	Incluye plataforma de tubo de ensayo
Dotación	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Estándar

Aplicaciones

Mezclador vortex digital: compare Velocidad/Precisión, Momento y Rango de amplitud para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010757.bandejaMicroplacas: Velocidad/Precisión: 200~3000 rpm/ ± 5 rpm; Rango de amplitud: 4 mm.

B2-01-010757.bandejaPT: Soporte para tubos de ensayo: 12 x 15 mm: Continuo; Plataforma de contenedores de fondo plano: Vibración puntual, continua.

B2-01-010757.plataformaFondoPlano: Soporte para tubos de ensayo: 12 x 15 mm: 1400 rpm; Plataforma de contenedores de fondo plano: 3000 rpm.

Configuración 4: Plataforma de contenedores de fondo plano: Tamaño de la base del contenedor $\leq \varnothing 80$ mm; Soporte para tubos de ensayo: 12 x 15 mm: Apto para 12 tubos de ensayo con un diámetro exterior de 15 mm..

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige velocidad/precisión: 200~3000 rpm/ ± 5 rpm y rango de amplitud: 4 mm.

Conviene cuando su proceso exige soporte para tubos de ensayo: 12 x 15 mm: continuo y plataforma de contenedores de fondo plano: vibración puntual, continua.

Conviene cuando su proceso exige soporte para tubos de ensayo: 12 x 15 mm: 1400 rpm y plataforma de contenedores de fondo plano: 3000 rpm.

Conviene cuando su proceso exige plataforma de contenedores de fondo plano: tamaño de la base del contenedor $\leq \varnothing 80$ mm y soporte para tubos de ensayo: 12 x 15 mm: apto para 12 tubos de ensayo con un diámetro exterior de 15 mm..

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Velocidad/Precisión, Momento y Rango de amplitud. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Velocidad/Precisión, Momento y Rango de amplitud con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Optional
Imagen de galería 2



(Standard)

Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)