



Fuente de alimentacion para electroforesis programable

Código: B2-01-010783

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La fuente de alimentación de electroforesis es una unidad de control de voltaje y corriente de precisión diseñada específicamente para su uso en aplicaciones de electroforesis en gel, como análisis de ADN, ARN y proteínas.

Características

- 2. Almacenamiento paso a paso: se pueden editar y guardar 10 programas, y cada programa se puede ejecutar en 10 pasos.
- 3. Función de protección: sobrecorriente, sobrecarga, sobretemperatura, sin carga, función de protección contra mutación de carga de cortocircuito.
- 4. Microcorriente: una vez finalizada la operación de temporización, la salida de microcorriente se puede mantener cuando nadie se apaga.
- 5. Configuración automática: cuando uno de los indicadores de voltaje, corriente y potencia es constante, los otros dos elementos aumentarán automáticamente al valor máximo sin necesidad de ajuste manual.
- 6. Apariencia: La apariencia es alta y llena de tecnología.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BEP-600D - 1min~99h59min - 4 groups
Model	BEP-600D
Output	Constant-voltage or current or power(adjustable)
Output Range	5~600V; 1~1200mA; 5~300W
Increment	1V, 1mA, 1W
Timing	1min~99h59min
Parallel Output	4 groups
Temperature Check	- 20°C~+85°C
Power Supply	AC220V±10%, 50/60Hz(standard); 110V±10%, 60Hz(optional)
External Size(L*W*H)	300*300*130mm
Package Size(L*W*H)	450*410*260mm
Gross Weight	3.6kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Fuente de alimentacion para electroforesis de 5~600 V; 1~1200 mA; 5~300 W y 20C~+85C: la compra se decide principalmente por producción: voltaje o corriente constante o potencia (ajustable) y rango de salida: 5~600 v; 1~1200 ma; 5~300 w.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es producción: voltaje o corriente constante o potencia (ajustable).

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de salida: 5~600 v; 1~1200 ma; 5~300 w.

Adecuado cuando la especificacion requerida es incremento: 1 v, 1 ma, 1 w.

Criterios de compatibilidad

Verifique producción: voltaje o corriente constante o potencia (ajustable) antes de confirmar la compra.

Verifique rango de salida: 5~600 v; 1~1200 ma; 5~300 w antes de confirmar la compra.

Verifique incremento: 1 v, 1 ma, 1 w antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si producción: voltaje o corriente constante o potencia (ajustable) y rango de salida: 5~600 v; 1~1200 ma; 5~300 w coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)