



Fuente de alimentacion para electroforesis de alta salida

Código: B2-01-010786

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Control de microprocesador, pantalla LCD de pantalla grande.
- 2. Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento como núcleo de salida, alta potencia, carga fuerte, alta precisión de control, estable y confiable.
- 3. Control de lazo cerrado de tensión, corriente y potencia. Ajuste durante la operación.
- 4. Función de protección: sobrecarga, carga variable, cortocircuito, bucle abierto, sobrecorriente y otras funciones de protección.
- 5. Con 4 modos y función de almacenamiento de memoria, se pueden editar y guardar 9 programas.
- 6. Con 2 salidas paralelas.
- T Parámetro técnico s

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	BEP-3000I - 3~300mA(Resolution:1mA) - 2 groups
Model	BEP-3000I
Voltage Output Range	10~3000V(Resolution:1V)
Current Output Range	3~300mA(Resolution:1mA)
Power Output Range	5~200W(Resolution:1W)
Input Voltage	220 V $\pm$ 10% , 50/60 $\pm$ 1 Hz, 400VA
Parallel Output	2 groups
Timing Function	1min~99h 59min, adjustable
External Size(L * W *H)	310*310*175 mm
Package Size(L*W*H)	400*470*250 mm
Net Weight	7.5kg
Gross Weight	9kg

Aplicaciones

Fuente de alimentacion para electroforesis de 10~3000 V (Resolucion: 1 V), 3~300 mA (Resolucion: 1 mA) y 5~200W (Resolucion: 1W): la

compra se decide principalmente por en viejo rango de salida de etiqueta: 10~3000 v (resolución: 1 v) y actual rango de salida: 3~300 ma (resolución: 1 ma).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es en viejo rango de salida de etiqueta: 10~3000 v (resolución: 1 v).

Adecuado cuando la especificacion requerida es actual rango de salida: 3~300 ma (resolución: 1 ma).

Adecuado cuando la especificacion requerida es fuerza rango de salida: 5~200w (resolución: 1w).

Criterios de compatibilidad

Verifique en viejo rango de salida de etiqueta: 10~3000 v (resolución: 1 v) antes de confirmar la compra.

Verifique actual rango de salida: 3~300 ma (resolución: 1 ma) antes de confirmar la compra.

Verifique fuerza rango de salida: 5~200w (resolución: 1w) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si en viejo rango de salida de etiqueta: 10~3000 v (resolución: 1 v) y actual rango de salida: 3~300 ma (resolución: 1 ma) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)