



Muestreador biológico de aire

Código: B2-01-010791

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Características

- * El orificio de muestreo tiene muchos orificios pequeños para reducir la superposición de partículas y reducir el error del conteo de animáculos.
- * Programable, la cantidad de muestreo se puede establecer de 0,01 a 9,0 m³.
- * La pantalla LCD muestra la cantidad de muestreo, el tiempo de muestreo, etc.
- * El tiempo de muestreo se puede configurar automáticamente.
- * Hasta 256 muestras de almacenamiento de datos de tiempo de muestreo, volumen de muestreo y otros parámetros.
- * Fácil de cambiar la placa de Petri, simplemente quite el orificio de muestreo para cambiar la placa de Petri. (Diámetro: 690*15mm)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 190*380*420mm	pack 400*430*240mm
Volumen de muestreo	100L/min	100L/min
Velocidad de flujo de	0,4 m/	0,38 m/
Orificio de muestreo	Básicamente lo mismo que la placa limpia (muestreo iocinético)	Básicamente lo mismo que la placa limpia (muestreo iocinético)
Material	Aluminio de aviación	acero inoxidable SUS304
Estructura	Control por microprocesador, muestreo de bomba de bajo ruido	Control por microprocesador, muestreo de bomba de bajo ruido
Batería recargable	CC 7,4 V/6800 mAh	CC 14,8 V/5000 mAh
Tiempo de funcionamiento con batería	6~8 hora	6~8 hora
Fuente de alimentación	CA110/220V±1 0%, 50/60Hz	CA110/220V±1 0%, 50/60Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	120*195*300mm	235*220*180mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	190*380*420mm	400*430*240mm
Peso neto	2,5 kg	4,8 kg
Peso bruto	6 kg	8,5 kg

Aplicaciones

Muestreador biologico de aire 100 l: elija la variante comparando Velocidad de flujo de, Material y Batería recargable.

Que cambia entre variantes

B2-01-010791.1: Velocidad de flujo de: 0,4 m/s; Material: Aluminio de aviación; Batería recargable: CC 7,4 V/6800 mAh.

B2-01-010791.2: Velocidad de flujo de: 0,38 m/s; Material: Acero inoxidable SUS304; Batería recargable: CC 14,8 V/5000 mAh..

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita velocidad de flujo de: 0,4 m/s y material: aluminio de aviación.

Use esta configuracion si necesita velocidad de flujo de: 0,38 m/s y material: acero inoxidable sus304.

Cómo elegir rápido

Revise primero Velocidad de flujo de, Material y Batería recargable; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Velocidad de flujo de, Material y Batería recargable.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)