



Sillón dental temperatura 1 juego

Código: B2-01-010795

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Introducción

Los sillones dentales se utilizan en estomatología, instituciones médicas o clínicas dentales. El sillón dental es utilizado por dentistas o técnicos dentales capacitados para el diagnóstico, el tratamiento y la cirugía bucal.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1450*1100*1200mm
A pasamanos automático	1 establecer
METRO escupidera de vidrio templado de lujo ovalada	1 juego
Silla móvil sincronizada	1 juego
Sistema de control de sillón dental motorizado	1 juego
Motor silencioso de 24 V CC	1 juego
Luz de cavidad bucal LED de inducción regulable	1 juego
Visor de películas de baja presión	1 juego
Eyector de saliva independiente con succión alta y baja	1 juego
Dispositivo de separación de gas y agua	1 juego
Sistema de desinfección automática	1 juego
Sistema de cambio de agua purificada con pieza de mano	1 juego
Fray de instrumento montado en grifo con freno de aire	1 juego
Jeringa de 3 vías (agua fría/caliente)	1 juego
METRO interruptor de pie multifuncional	1 juego
Taburete de operaciones	1 juego
Múltiples sistemas de protección de seguridad	1 juego
Energía Suministro	220V±10%, 50/60Hz ; 110±10%, 60Hz
Tamaño del paquete (largo x ancho). * H)	1450*1100*1200mm
Red/ Peso bruto	200kg/280kg

Aplicaciones

Sillón dental: la compra se decide principalmente por a pasamanos automático: 1 establecer y metro escupidera de vidrio templado de lujo.

Si bien dentro de la compra se decide principalmente por a pasamanos automático: 1 establecer y metro escupidera de vidrio templado de lujo ovalada: 1 juego.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es a pasamanos automático: 1 establecer.

Adecuado cuando la especificacion requerida es metro escupidera de vidrio templado de lujo ovalada: 1 juego.

Adecuado cuando la especificacion requerida es silla móvil sincronizada: 1 juego.

Criterios de compatibilidad

Verifique a pasamanos automático: 1 establecer antes de confirmar la compra.

Verifique metro escupidera de vidrio templado de lujo ovalada: 1 juego antes de confirmar la compra.

Verifique silla móvil sincronizada: 1 juego antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si a pasamanos automático: 1 establecer y metro escupidera de vidrio templado de lujo ovalada: 1 juego coinciden con el requerimiento tecnico.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)