



Digestor de metales pesados capacidad 30 unidades

Código: B2-01-010802

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El B2-01-010802 ofrece las ventajas de una digestión rápida, alta eficiencia, facilidad de uso y gran capacidad de procesamiento. Es un equipo de pretratamiento ideal para espectroscopía de absorción atómica, espectrometría de masas ICP y otros instrumentos de análisis elemental.

Características

1. La temperatura en el horno se puede ajustar de forma continua y con alta precisión; la temperatura del punto controlado es constante y la eficiencia de conducción de calor es alta.
2. Diseño de aislamiento separado del sistema de control y del sistema de calefacción para reducir la influencia de la radiación de alta temperatura y la corrosión ácida en el sistema de control.
3. Con protección múltiple contra sobretensión, sobrecorriente, sobrecalentamiento, sobretemperatura, fallas automáticas y otras.
4. Tecnología de control de temperatura por software integrado, control de temperatura PID.
5. Detección automática de fallos de funcionamiento de la unidad de calefacción y capacidad para determinar el módulo defectuoso.
6. Nuevos materiales ignífugos de protección ambiental y aislamiento de conductos de aire.
7. Hay disponibles dos tipos de tubos de ensayo: de PTFE y de vidrio borosilicato.
8. Calentamiento tridimensional envolvente, de modo que todas las partes de la muestra se calienten de manera uniforme.
9. El bloque de grafito se trata con una tecnología antioxidante especial para prolongar su vida útil.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	GDA-30 - 30pcs - Ceramic fiber, split air duct insulation
Model	GDA-30
Temp. Range	RT+5°C~450°C
Temp. Accuracy	±1°C
Capacity	30pcs
Digestive Tube	Glass tube scale 50ml(full capacity 100ml) PTFE tube 50ml (full capacity 70ml)(standard 30pcs)
Heating Mode	Infrared heating and high purity graphite conduction
Insulation Mode	Ceramic fiber, split air duct insulation

Especificación	GDA-30 - 30pcs - Ceramic fiber, split air duct insulation
Display	7-inch high resolution color LCD screen
Alarm	Over temperature alarm
Consumption	3.4kW
Power Supply	Standard: AC220V±10%, 50/60Hz Optional: AC110V±10%, 50/60Hz
External Size(W*D*H)	480*390*177mm
Package Size(W*D*H)	610*500*455mm
Net Weight	26kg
Gross Weight	38kg

Aplicaciones

30 piezas 5 C de 30 unidades, RT+5 °C ~450 °C y 1 C: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: rt+5 °C ~450 °C y temperatura. exactitud: ± 1 °C.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: rt+5 °C ~450 °C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura. exactitud: ± 1 °C.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad: 30 unidades.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: rt+5 °C ~450 °C antes de confirmar la compra.

Verifique temperatura. exactitud: ± 1 °C antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad: 30 unidades antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si rango de temperatura: rt+5 °C ~450 °C y temperatura. exactitud: ± 1 °C coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)