



Baño de agua con agitación dimensiones 300 x 400 30-300 rpm

Código: B2-01-010830

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Controlador de velocidad constante con pantalla digital de alta calidad, velocidad constante sin fluctuaciones.
- 2. La pantalla LCD, la temperatura, la velocidad en tiempo real y el tiempo de configuración se muestran en la misma interfaz.
- 3. Con función de memoria de parámetros de funcionamiento, función de recuperación de llamada, función de alarma de temperatura y velocidad.
- 4. Diseñado con una placa de flujo constante para evitar salpicaduras en funcionamiento a alta velocidad.
- 5. La cámara interior y el accesorio están hechos de acero inoxidable de alta calidad con buena resistencia a la corrosión.
- 6. La carcasa está hecha de chapa de acero de alta calidad, anticorrosiva y duradera.
- 7. Accesorio de resorte estándar, se puede aplicar a cualquier matraz, vaso de precipitados, muestra irregular, etc.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	30~300 rpm - 1~9999 min/hora o continuo - Control por microcomputadora PID
Amplitud de la vibración	20 mm
Método de agitación	Recíproco
Mostrar	Pantalla LCD
Velocidad de agitación	30~300 rpm
Rango de temperatura	RT+5~100°C
Precisión de temperatura	0,1°C
Modo de control de temperatura	Control por microcomputadora PID
Rango de tiempo	1~9999 min/hora o continuo
Accesorio estándar	placa de resorte universal
Tamaño de la placa de fijación	300*400 mm
Consumo	1500 W
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (Transformador externo opcional)
Dimensiones de la cámara (largo*ancho*alto)	490*390*170 mm
Dimensiones externas (largo x ancho x alto)	720*480*530 mm
Dimensiones del embalaje (largo x ancho x alto)	792*612*616 mm

Especificación	30~300 rpm - 1~9999 min/hora o continuo - Control por microcomputadora PID
Peso bruto	46 kg

Aplicaciones

Bano termostatzado: la compra se decide principalmente por amplitud de vibración: 20 mm y método de agitación: recíproco.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es amplitud de vibración: 20 mm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es método de agitación: recíproco.

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: pantalla lcd.

Criterios de compatibilidad

Verifique amplitud de vibración: 20 mm antes de confirmar la compra.

Verifique método de agitación: recíproco antes de confirmar la compra.

Verifique mostrar: pantalla lcd antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si amplitud de vibración: 20 mm y método de agitación: recíproco coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)