



Congelador de morgue 1-6 cuerpos

Código: B2-01-010844

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The Morgue Freezer is a specialized refrigeration unit designed to preserve human remains at optimal temperatures, ensuring dignity and preventing decomposition. Ideal for hospitals, mortuaries, and forensic laboratories, this freezer provides reliable and precise temperature control to meet the highest standards of preservation.

Características

1. Anti-vibration and anti-overturn compressor.
2. Intelligent control system.
3. All stainless steel.
4. Polyurethane overall high pressure and high temperature foaming.
5. The refrigeration system of each chamber can be controlled individually.
6. Corpse tray can move freely with small roller wheels.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	modelo 1	modelo 2	modelo 3	modelo 4	modelo 5
Tamaño interior (AnxFxAI)	2020*640*440 mm, 1 ud.	2060*640*440 mm, 2 pzas.	2060*640*440 mm, 3 piezas	2050*640*440 mm, 4 piezas	2050*640*440 mm, 6 unidades
Temperatura mínima	-30°C	-30 °C	-30 °C	-30°C	-30°C
Exactitud	0,1°C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1°C
Corredera	Marco portante ampliado de 100 mm de espesor	Marco portante con espesor ampliado de 100 mm	Marco portante con espesor ampliado de 100 mm	Marco portante de 100 mm de espesor ampliado	Marco portante ampliado de 100 mm de espesor
Camilla	Fabricada en acero inoxidable integral (alta resistencia a la corrosión)	Fabricada en acero inoxidable integral (alta resistencia a la corrosión)	Fabricado completamente en acero inoxidable (alta resistencia a la corrosión)	Fabricado completamente en acero inoxidable (alta resistencia a la corrosión)	Fabricado completamente en acero inoxidable (alta resistencia a la corrosión)
Evaporador	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, sin uniones soldadas en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre integrado, sin uniones soldadas en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con bobina de cobre integrada, sin uniones soldadas en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, sin uniones soldadas en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, sin uniones soldadas en el interior
Condensador	Condensador de enfriamiento por aire, ventilador de refrigeración silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de refrigeración silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de refrigeración silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de refrigeración silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de refrigeración silencioso

Especificación	modelo 1	modelo 2	modelo 3	modelo 4	modelo 5
Aislamiento	Espuma integral de poliuretano por alta presión y alta temperatura (espesor aprox. 100 mm)	Espuma de poliuretano integral a alta presión y alta temperatura (espesor aproximadamente 100 mm)	Espuma integral de poliuretano inyectada a alta presión y alta temperatura (espesor aprox. 100 mm)	Espuma integral de poliuretano a alta presión y alta temperatura (espesor aprox. 100 mm)	Espuma integral de poliuretano a alta presión y alta temperatura (espesor aprox. 100 mm)
Fuente de alimentación	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz	Estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110 V, 60 Hz
Potencia	850 W	850 W	1300 W	1300 W	1500 W
Tamaño del embalaje (AnxFxAl)	2700*800*700 mm	2270*950*1630 mm	2300*960*2200 mm	2270*1700*1550 mm	2270*1690*2070 mm
Peso bruto	200 kg	400 kg	500 kg	700 kg	840 kg

Aplicaciones

Congelador de morgue: elija la variante comparando Tamaño interior (An. x Pr. x Al.).

Que cambia entre variantes

B2-01-010844.1: Tamaño interior (An. x Pr. x Al.): 2020*640*440 mm, 1 pieza.

B2-01-010844.2: Tamaño interior (An. x Pr. x Al.): 2060*640*440 mm, 2 piezas.

B2-01-010844.3: Tamaño interior (An. x Pr. x Al.): 2060*640*440 mm, 3 piezas.

B2-01-010844.5: Tamaño interior (An. x Pr. x Al.): 2050*640*440 mm, 6 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño interior (an. x pr. x al.): 2020*640*440 mm, 1 pieza.

Use esta alternativa si necesita tamaño interior (an. x pr. x al.): 2060*640*440 mm, 2 piezas.

Use esta alternativa si necesita tamaño interior (an. x pr. x al.): 2060*640*440 mm, 3 piezas.

Use esta alternativa si necesita tamaño interior (an. x pr. x al.): 2050*640*440 mm, 6 piezas.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interior (An. x Pr. x Al.); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalación.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño interior (An. x Pr. x Al.).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)