



Bano termostatico de agua 3,9 l*3

Código: B2-01-010846

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El depósito de agua con termostato de calefacción eléctrica es un baño de agua de laboratorio de control de precisión diseñado para aplicaciones que requieren entornos de temperatura estable.

Características

- 1. Control de temperatura independiente de tres pozos, alta eficiencia.
- 2. Calentamiento rápido, control preciso de la temperatura.
- 3. Alarma automática: Alarma de fallo del sensor, alarma de sobret temperatura, alarma de desviación de temperatura superior e inferior.
- 4. Función de calibración de la desviación de temperatura.
- 5. La carcasa está hecha de acero laminado en frío y está tratada con un rociado ecológico, lo que garantiza una excelente resistencia a la corrosión y evita que se oxide fácilmente.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	PID digital temperature control - WB-8D - 3.9L*3
Model	WB-8D
Capacity	3.9L*3
Temp. Control	PID digital temperature control
Temp. Range	RT+5~100°C(Normal atmosphere)
Temp. Fluctuation	≤±0.5°C
Temp. Precision	±0.5°C
Temp. Resolution	0.1°C
Temperature Uniformity	±0.5°C
Timing Range	0~9999 or continuous
Consumption	900W
Power Supply	Standard: AC220V, 50/60Hz; Optional: AC110V; 50/60Hz
Internal Size(L*W*H)	(150*174*148)*3mm
External Size(L*W*H)	533*311*260mm

Especificación	PID digital temperature control - WB-8D - 3.9L*3
Net Weight	10kg
Package Size(L*W*H)	573*300*345mm
Gross Weight	13kg

Aplicaciones

Bano termostatico de agua: la compra se decide principalmente por capacidad: 3,9 l*3 y control de temperatura: control digital de temperatura pid.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad: 3,9 l*3.

Adecuado cuando la especificacion requerida es control de temperatura: control digital de temperatura pid.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: temperatura ambiente +5~100°C (atmósfera normal).

Criterios de compatibilidad

Verifique capacidad: 3,9 l*3 antes de confirmar la compra.

Verifique control de temperatura: control digital de temperatura pid antes de confirmar la compra.

Verifique rango de temperatura: temperatura ambiente +5~100°C (atmósfera normal) antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si capacidad: 3,9 l*3 y control de temperatura: control digital de temperatura pid coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)