



Agitador orbital

Código: B2-01-010847

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: El agitador orbital es un agitador de alta velocidad con motor de CC sin escobillas y tecnología de control por microprocesador. Es aplicable en diversos laboratorios: microbiología, biotecnología, análisis médicos, etc.

La pantalla LCD muestra la hora y la velocidad de agitación.

Fácil de operar con perilla de un toque.

Se pueden elegir raíces cálidas y una variedad de plataformas.

Cuando finalice el control de tiempo, el instrumento emitirá una voz de alarma.

Agitación suave y confiable con motor de CC sin escobillas directo.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	10 mm · pack Instrumento principal con PP-1: 440*360*260 mm Instrumento principal con PP-2: 460*440*300 mm Instrumento principal con PP-3: 460*440*300 mm
Movimiento de agitación	Orbital
Diámetro orbital	10 mm
Intervalo de tiempo	1 minuto ~ 99 horas y 59 minutos
Rango de velocidad	50~300 rpm
Capacidad	Bandeja PP-1: 8 placas de Petri
Consumo	50 W
Opcional	PP-1, PP-2, PP-3
Fuente de alimentación	CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	280*270*110 mm
Peso neto	7,0 kilogramos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	Instrumento principal con PP-1: 440*360*260 mm Instrumento principal con PP-2: 460*440*300 mm Instrumento principal con PP-3: 460*440*300 mm
Peso bruto	Instrumento principal con PP-1: 8,16 kg Instrumento principal con PP-2: 11,08 kg Instrumento principal con PP-3: 11,08 kg

Aplicaciones

Agitador orbital velocidad 50-300 rpm: revise Capacidad: Bandeja : 8 placas de Petri y Rango de velocidad: 50~300 rpm contra el requisito



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

tecnico antes de cotizar.

Usos recomendados

Adecuado cuando el proceso requiere capacidad: bandeja : 8 placas de petri.

Adecuado cuando el proceso requiere rango de velocidad: 50~300 rpm.

Adecuado cuando el proceso requiere diámetro orbital: 10 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique capacidad: bandeja : 8 placas de petri antes de confirmar compatibilidad.

Verifique rango de velocidad: 50~300 rpm antes de confirmar compatibilidad.

Verifique diámetro orbital: 10 mm antes de confirmar compatibilidad.

Como validar si sirve

Valide esos valores con la muestra, metodo o condicion de trabajo requerida.

Recomendación de compra

Elija este producto si capacidad: bandeja : 8 placas de petri y rango de velocidad: 50~300 rpm cubre el requisito tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)