



Bano de agua con agitacion magnetica 50-2000 ml

Código: B2-01-010849

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El baño de agua con agitación magnética es un instrumento de laboratorio avanzado que combina un control preciso de la temperatura con una agitación magnética eficiente.

Características

- 1. Carcasa exterior de placa de acero laminada en frío de alta calidad, la superficie está rociada con un procesamiento de pulverización de protección ambiental, buena resistencia a la corrosión.
- 2. Buen rendimiento, sin ruido, sin vibración, calentamiento rápido.
- 3. Artístico y razonable, fácil de mantener.
- 4. Pantalla LED, visualización de temperatura en tiempo real.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MSW-101S - LED - 0~2600rpm
Model	MSW-101S
Display	LED
Heating Temp. Range	RT+5~100°C
Temperature Precision	±1°C
Stirring Speed	0~2600rpm
Stirring Capacity	50~2000ml
Stirring Power	2.5W
Heating Consumption	600W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz(Standard); AC110V, 50/60Hz(Optional, external transformer)
Work Plate Size	Φ200*100mm
External Size(W*D*H)	340*340*290mm
Net Weight	6.4kg
Package Size(W*D*H)	390*390*360mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	MSW-101S - LED - 0~2600rpm
Gross Weight	10kg

Aplicaciones

50-2000ml 50 L 100 C de 50~2000 ml, 0~2600rpm y 2,5W: la compra se decide principalmente por mostrar: led y rango de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente + 5 ~ 100 °c.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: led.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente + 5 ~ 100 °c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Criterios de compatibilidad

Verifique mostrar: led antes de confirmar la compra.

Verifique rango de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente + 5 ~ 100 °c antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si mostrar: led y rango de temperatura de calentamiento: temperatura ambiente + 5 ~ 100 °c coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)