



Agitador de techo

Código: B2-01-010850

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El agitador de techo es un dispositivo de mezcla de alto rendimiento diseñado para la mezcla eficiente de líquidos de alta viscosidad y recipientes de gran volumen.

Características

- 1. Pantalla LCD a color con retroiluminación que muestra la velocidad y el tiempo en tiempo real, con 3 conjuntos de funciones de memoria de velocidad, conveniente para una lectura precisa y una fácil operación.
- 2. Controlar con precisión la velocidad con una precisión de control de ± 3 rpm, mostrar con precisión el valor real/valor establecido de la velocidad.
- 3. Velocidad de rotación constante, ajuste automático del par según los cambios en la viscosidad de la muestra.
- 4. Evitar el desbordamiento de la muestra, iniciar suavemente, prevenir eficazmente el desbordamiento de la muestra.
- 5. La carcasa cerrada evita que el líquido salpique dentro de la máquina y corra el circuito, lo que le permite funcionar de forma continua y estable durante mucho tiempo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	20 litros - 200~3000 rpm - ± 3 rpm
Volumen máximo	20 litros
Rango de rotación	200~3000 rpm
Precisión del control de velocidad	± 3 rpm
Rango de tiempo	1~99h59min/continuo
Visualización de velocidad/tiempo	LCD
Tipo de motor	motor de CC
Agitación Viscosidad máxima	10000 mPas
Fuente de alimentación	CA 100~240 V, 50/60 Hz
Fuerza	60W
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	200*315*600 mm
Peso neto	7 kg

Especificación	20 litros - 200~3000 rpm - ± 3 rpm
Dimensiones del embalaje (ancho*profundidad*alto)	450*345*155 mm
Peso bruto	8,5 kg

Aplicaciones

20L 20 L de 20 litros, 1~99h59min/continuo y 200~3000 rpm: la compra se decide principalmente por volumen máximo: 20 litros y rango de rotación: 200~3000 rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen máximo: 20 litros.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de rotación: 200~3000 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión del control de velocidad: ± 3 rpm.

Criterios de compatibilidad

Verifique volumen máximo: 20 litros antes de confirmar la compra.

Verifique rango de rotación: 200~3000 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique precisión del control de velocidad: ± 3 rpm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si volumen máximo: 20 litros y rango de rotación: 200~3000 rpm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)