



Table-top rotary shaker, 680 x 500 mm tray

Código: B2-01-010865

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Intelligent sound and light alarm microprocessor controller.

Características

1. LCD display shows the set parameters and measured parameters, which is easy to operate.
2. Running parameter memory function to avoid tedious operation.
3. DC brushless motor design, long service life and maintenance-free.
4. With the power-off memory function, the equipment can automatically resume operation according to the original set program after the external power supply suddenly loses power and then calls again.
5. The acceleration control circuit ensures that the oscillator starts slowly, accelerates smoothly, and ensures the safety of the experimental samples.

Especificaciones técnicas

Especificación	Rotary, 680 x 570 x 290 mm	Rotary, 690 x 570 x 300 mm
Modo de oscilación	Agitación rotativa	Agitación rotatoria
Rango de velocidad	30~300 rpm	30~300rpm
Exactitud de velocidad	±1 rpm	±1rpm
Amplitud	26 mm	50mm
Pantalla	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Rango de temporización	0~9999 min/hora	0~9999min/hora
Tamaño de bandeja	680*500 mm	680*500mm
Número de bandejas	1 unidad	1 ud.
Sujetador de matraces	Capacidad predeterminada: 250 ml*24 Capacidad estándar: 24*250 ml/18*500 ml/14*1000 ml/7*2000 ml (seleccionar una) Capacidad máxima: 35*250 ml/24*500 ml/20*1000 ml/12*2000 ml	Capacidad predeterminada: 250ml*24 Capacidad estándar: 24*250ml/18*500ml/14*1000ml/7*2000ml (Elegir una de ellas) Capacidad máxima: 35*250ml/24*500ml/20*1000ml/12*2000ml
Modo de accionamiento	Tipo de accionamiento equilibrado de eje único	Tipo de accionamiento equilibrado de un solo eje
Programación de curva	Control de velocidad por valor fijo	Control de velocidad a valor fijo
Temperatura ambiente	15~35 °C	15~35°C
Consumo	80 W	80W
Fuente de alimentación	AC 100~240 V, 50/60 Hz	AC100~240V, 50/60Hz

Especificación	Rotary, 680 x 570 x 290 mm	Rotary, 690 x 570 x 300 mm
Tamaño externo (An*Pr*Al)	680*570*290 mm	690*570*300mm
Peso neto	79 kg	95,5kg
Tamaño del embalaje (An*Pr*Al)	700*760*470 mm	700*760*470mm
Peso bruto	101 kg	117,5kg

Aplicaciones

Agitador de mesa rotatorio, bandeja 680 x 500 mm, para mezclar y agitar tubos, matraces y recipientes. Las dos alternativas comparten modo rotatorio, 30-300 rpm y amplitud 50 mm. Se distinguen por el tamaño externo y el peso del equipo.

Que cambia entre variantes

- **Rotatorio, 680 x 570 x 290 mm.** Misma bandeja 680 x 500 mm. Equipo mas compacto: 680 x 570 x 290 mm, 76,5 kg, 80 W.
- **Rotatorio, 690 x 570 x 300 mm.** Misma bandeja 680 x 500 mm. Equipo 690 x 570 x 300 mm, 95,5 kg, 80 W.

Escenarios de uso recomendados

- **Rotatorio, 680 x 570 x 290 mm** cuando el espacio de mesada es justo y alcanza el equipo de 76,5 kg.
- **Rotatorio, 690 x 570 x 300 mm** cuando se cotiza el cuerpo de 95,5 kg; la bandeja sigue siendo 680 x 500 mm.

Cómo elegir rápido

1

Confirme que necesita rotatorio 30-300 rpm con amplitud 50 mm y bandeja 680 x 500 mm. Eso es comun a ambas.

2

Mida la mesada. 680 x 570 x 290 mm frente a 690 x 570 x 300 mm.

3

Confirme pinzas y carga de matraces al cotizar; no asuma una combinacion que no este en la tabla tecnica.

Recomendación de compra

Si el hueco de mesada es el limite, tome **Rotatorio, 680 x 570 x 290 mm**. Si cotiza el cuerpo mas pesado, tome **Rotatorio, 690 x 570 x 300 mm**. El modo de agitación y la bandeja no cambian.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)