



Agitador de mesa

Código: B2-01-010874

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- 1. Función de recuperación de llamadas entrantes.
- 2. Equipado con un servomotor de alta calidad, la velocidad de control es precisa, el rendimiento a alta y baja velocidad es bueno y la estabilidad es fuerte.
- 3. Función de arranque a velocidad ultrabaja, con velocidad de arranque ajustable. El circuito de control de aceleración permite un arranque suave y una aceleración constante para garantizar la seguridad de las muestras experimentales.
- 4. Función de arranque a velocidad ultrabaja, velocidad de arranque ajustable.
- 5. Se adopta un circuito de control de aceleración para arrancar lentamente y acelerar de forma constante para garantizar la seguridad de las muestras experimentales.
- 6. Equipo de oscilación de tipo abierto, utilizado para el control centralizado de la temperatura dentro del mismo invernadero controlado.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1050*800*795 · 1	pack 1050*800*795 · 2	pack 1050*800*795 · 4	pack 600*480*335
Modo de oscilación	Agitación rotatoria	Agitación rotatoria	Agitación reciprocante	Agitación reciprocante
Rango de velocidad	20~300 rpm/min	20~300 rpm/min	20~260 rpm/min	20~260 rpm/min
Precisión de velocidad	±1 rpm	±1 rpm	±1 rpm	±1 rpm
Amplitud	Φ50 mm	Φ26 mm	0~50 mm	0~50 mm
Controlador	Controlador PID	Controlador PID	Controlador PID	Controlador PID
Monitor	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Rango de tiempo	0~9999 h/min	0~9999 h/min	0~9999 h/min	0~9999 h/min
Modo de conducción	accionamiento multidimensional	accionamiento multidimensional	Tranmisión por oruga	Tranmisión por oruga
Tamaño de la bandeja	800*600 mm	950*730 mm	800*600 mm	460*380 mm
Cantidad de bandeja	1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
Capacidad estándar	1000 ml * 18	1000 ml * 30	1000 ml * 18	250 ml * 16
Capacidad máxima (abrazadera para termo)	100 ml * 66 o 250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 80 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2L*12 o 100 ml * 66	100 ml * 22 o 250 ml * 16 o 500 ml * 12
Capacidad máxima (abrazadera para termo) (2)	100 ml * 66 o 250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 80 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2L*12 o 100 ml * 66	100 ml * 22 o 250 ml * 16 o 500 ml * 12

Especificación	pack 1050*800*795 · 1	pack 1050*800*795 · 2	pack 1050*800*795 · 4	pack 600*480*335
Capacidad máxima (abrazadera para termo) (3)	100 ml * 66 o 250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 80 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2L*12 o 100 ml * 66	100 ml * 22 o 250 ml * 16 o 500 ml * 12
Capacidad máxima (abrazadera para termo) (4)	100 ml * 66 o 250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 80 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 33 o 1000 ml * 20 o 2L*12 o 100 ml * 66	100 ml * 22 o 250 ml * 16 o 500 ml * 12
Capacidad máxima (pizarra adhe iva)	250 ml * 48 o 500 ml * 32 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 71 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 32 o 1000 ml * 20 o 2L*12	100 ml * 20 o 250 ml * 20 o 500 ml * 12
Capacidad máxima (pizarra adhe iva) (2)	250 ml * 48 o 500 ml * 32 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 71 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 32 o 1000 ml * 20 o 2L*12	100 ml * 20 o 250 ml * 20 o 500 ml * 12
Capacidad máxima (pizarra adhe iva) (3)	250 ml * 48 o 500 ml * 32 o 1000 ml * 20 o 2000 ml * 12	250 ml * 71 o 500 ml * 53 o 1L*30 o 2L*20 o 3L*12	250 ml * 48 o 500 ml * 32 o 1000 ml * 20 o 2L*12	100 ml * 20 o 250 ml * 20 o 500 ml * 12
Con umo	200 W	300 W	200 W	80 W
Fuente de alimentación	220 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz (e tándar); 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz (opcional)	220 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz (e tándar); 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz (opcional)	220 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz (e tándar); 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz (opcional)	220 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz (e tándar); 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz (opcional)
Dimen ione externa (Ancho x Profundidad x Alto) mm	900*650*600	1040*760*595	900*650*600	460*410*250
Dimen ione externa (Ancho x Profundidad x Alto) mm (2)	900*650*600	1040*760*595	900*650*600	460*410*250
Pe o neto	240 kilo	320 kilo	270 kilo	35 kilo
Pe o neto (2)	240 kilo	320 kilo	270 kilo	35 kilo
Tamaño del paquete (Ancho x Profundidad x Alto) mm	1050*800*795	1050*800*795	1050*800*795	600*480*335
Pe o bruto	260 kilo	340 kg	290 kg	40 kilo

Aplicaciones

1000ml*18 2501000 L: elija la variante comparando Rango de velocidad, Amplitud, Modo de conducción y Modo de oscilación.

Que cambia entre variantes

B2-01-010874.1: Rango de velocidad: 20~300 rpm/min; Amplitud: $\Phi 50$ mm; Modo de conducción: accionamiento multidimensional.

B2-01-010874.2: Rango de velocidad: 20~300 rpm/min; Amplitud: $\Phi 26$ mm; Modo de conducción: accionamiento multidimensional.

B2-01-010874.4: Rango de velocidad: 20~260 rpm/min; Amplitud: 0~50 mm; Modo de conducción: Transmisión por orugas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita rango de velocidad: 20~300 rpm/min y amplitud: $\Phi 50$ mm.

Use esta alternativa si necesita rango de velocidad: 20~300 rpm/min y amplitud: $\Phi 26$ mm.

Use esta alternativa si necesita rango de velocidad: 20~260 rpm/min y amplitud: 0~50 mm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango de velocidad, Amplitud, Modo de conducción y Modo de oscilación; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Rango de velocidad, Amplitud, Modo de conducción y Modo de oscilación.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)