



Limpiador ultrasónico

Código: B2-01-010875

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ultrasonic cleaner is a non-polluting, non-damaging, multi-purpose cleaning equipment. It not only has a powerful cleaning effect on objects with complex shapes, but also accelerates dissolution and emulsification. Ultrasonic cleaner has the unparalleled advantages of other physical cleaning or chemical cleaning, and is widely used in service industry, electronics industry, laboratory, machinery industry, cemented carbide industry, chemical industry and other fields.

Características

1. Standard accessories: 1pc of soundproof cover, 1pc of basket, 1pc of PVC pipe.
2. The shell and inner cavity are made of 304 stainless steel, which is anti-corrosion.
3. LED display for UC-VAD series.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	6,5 - modelo 1	10 - modelo 2	15 - modelo 3	22,5 - modelo 4	30 - modelo 5
Capacidad (L)	6,5	10	15	22,5	30
Frecuencia ultrasónica	Doble frecuencia, 28/40 kHz	Doble frecuencia, 28/40 kHz	Doble frecuencia, 28/40 kHz	Doble frecuencia, 28/40 kHz	Doble frecuencia, 28/40 kHz
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~99 min/TA~80°C	1~99 min/temp. amb.~80°C	1~99 min/TA~80°C	1~99 min/TA~80°C	1~99 min/TA~80°C
Potencia ultrasónica	180 W	240 W	360 W	480 W	600 W
Potencia de calentamiento	500 W	500 W	500 W	500 W	500 W
Alimentación eléctrica	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Dimensiones del tanque (mm)	300*150*150	300*240*150	330*300*150	500*300*150	500*300*200
Dimensiones externas (mm)	330*180*310	330*270*310	360*330*310	530*330*310	530*330*350
Dimensiones de embalaje (mm)	440*280*355	440*360*355	475*415*380	640*415*380	640*415*425
Peso bruto (kg)	7	9	11	14	17

Aplicaciones

Limpiador ultrasonico: elija la variante comparando Capacidad (L), Tamaño externo (mm), Potencia ultrasónica y Tamaño del tanque (mm).



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Que cambia entre variantes

B2-01-010875.1: Capacidad (L): 6.5; Tamaño externo (mm): 330*180*310; Potencia ultrasónica: 180 W.

B2-01-010875.2: Capacidad (L): 10; Tamaño externo (mm): 330*270*310; Potencia ultrasónica: 240 W.

B2-01-010875.3: Capacidad (L): 15; Tamaño externo (mm): 360*330*310; Potencia ultrasónica: 360 W.

B2-01-010875.5: Capacidad (L): 30; Tamaño externo (mm): 530*330*350; Potencia ultrasónica: 600 W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad (l): 6.5 y tamaño externo (mm): 330*180*310.

Use esta alternativa si necesita capacidad (l): 10 y tamaño externo (mm): 330*270*310.

Use esta alternativa si necesita capacidad (l): 15 y tamaño externo (mm): 360*330*310.

Use esta alternativa si necesita capacidad (l): 30 y tamaño externo (mm): 530*330*350.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad (L), Tamaño externo (mm), Potencia ultrasónica y Tamaño del tanque (mm); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad (L), Tamaño externo (mm), Potencia ultrasónica y Tamaño del tanque (mm).

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)