



Colectores de filtracion al vacio 1-6 ramas

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

El colector de filtracion al vacio es un equipo basico para separacion solido-liquido mediante diferencia de presion generada por una bomba de vacio de presion negativa. El principio principal es extraer el aire dentro del dispositivo de filtracion con la bomba de succion, formando una diferencia de presion clara para que la presion atmosferica externa empuje el liquido a traves de la membrana de filtracion microporosa y logre la separacion solido-liquido.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 270 x 260 x 140 mm	pack 310 x 310 x 370 mm	pack 490 x 260 x 140 mm	pack 530 x 360 x 370 mm	pack 920 x 260 x 140 mm	pack 970 x 360 x 370 mm
Tipo	1 rama	1 rama	3 ramas	3 ramas	6 ramas	6 ramas
Embudo	Integral acero inoxidable 316	Vidrio	Integral acero inoxidable 316	Vidrio	Integral acero inoxidable 316	Vidrio
Conexión	Acero inoxidable 316	Junta esmerilada	Acero inoxidable 316	Junta esmerilada	Acero inoxidable 316	Junta esmerilada
Soporte	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316	Acero inoxidable 316
Tamaño del paquete	270 x 260 x 140 mm	310 x 310 x 370 mm	490 x 260 x 140 mm	530 x 360 x 370 mm	920 x 260 x 140 mm	970 x 360 x 370 mm
Peso bruto	3 kg	4 kg	5,7 kg	9 kg	10,3 kg	17 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)