



Limpiador ultrasónico

Código: B2-01-010888

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Ultrasonic cleaner is a non-polluting, non-damaging, multi-purpose cleaning equipment. It not only has a powerful cleaning effect on objects with complex shapes, but also accelerates dissolution and emulsification. Ultrasonic cleaner has the unparalleled advantages of other physical cleaning or chemical cleaning, and is widely used in service industry, electronics industry, laboratory, machinery industry, cemented carbide industry, chemical industry and other fields.

Características

1. Standard accessories: 1pc of soundproof cover, 1pc of basket, 1pc of PVC pipe.
2. The shell and inner cavity are made of 304 stainless steel, which is anti-corrosion.
3. LED display for UC-D series.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	6,5 - 180 - 500 - modelo 1	30 - 600 - 500 - modelo 10	10 - 240 - 500 - modelo 2	15 - 360 - 500 - modelo 3	22,5 - 480 - 500 - modelo 4	30 - 600 - 500 - modelo 5	6,5 - 180 - 500 - modelo 6	10 - 240 - 500 - modelo 7	15 - 360 - 500 - modelo 8	22,5 - 480 - 500 - modelo 9
Capacidad (L)	6,5	30	10	15	22,5	30	6,5	10	15	22,5
Frecuencia ultrasónica	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz	Frecuencia única, 40 kHz
Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento	1~99 min/TA~80 °C	1~60 min/TA~80 °C	1~99 min/TA~80 °C	1~99 min/TA~80 °C	1~99 min/TR~80 °C	1~99 min/TA~80 °C	1~60 min/TA~80 °C	1~60 min/TA~80 °C	1~60 min/RT~80 °C	1~60 min/TA~80 °C
Potencia ultrasónica (W)	180	600	240	360	480	600	180	240	360	480
Potencia de calentamiento (W)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	CA 220 V, 50 Hz	AC220V, 50Hz	CA 220 V, 50 Hz
Dimensiones del tanque (mm)	300*150 *150	500*300* 200	300*240* 150	330*300* 150	500*300* 150	500*300* 200	300*150* 150	300*240* 150	330*300* 150	500*300* 150
Dimensiones externas (mm)	330*180 *310	530*330* 350	330*270* 310	360*330* 310	530*330* 310	530*330* 350	330*180* 310	330*270* 310	360*330* 310	530*330* 310
Dimensiones del embalaje (mm)	430*250 *350	640*400* 400	430*340* 350	460*400* 400	640*400* 400	640*400* 400	430*250* 350	430*340* 350	460*400* 400	640*400* 400
Peso bruto (kg)	6	15	8	10	13	15	6	8	10	13



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Limpiador ultrasonico: elija la variante comparando Capacidad (L), Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento, Tamaño externo (mm) y Tamaño del tanque (mm).

Que cambia entre variantes

Configuracion 1: Capacidad (L): 6.5; Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 °C; Tamaño externo (mm): 330*180*310.

Configuracion 2: Capacidad (L): 10; Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 °C; Tamaño externo (mm): 330*270*310.

Configuracion 5: Capacidad (L): 30; Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 °C; Tamaño externo (mm): 530*330*350.

Configuracion 10: Capacidad (L): 30; Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento: 1 ~ 60 min/temperatura ambiente ~ 80 °C; Tamaño externo (mm): 530*330*350.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad (l): 6.5 y rango de tiempo/temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 °C.

Use esta configuracion si necesita capacidad (l): 10 y rango de tiempo/temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 °C.

Use esta configuracion si necesita capacidad (l): 30 y rango de tiempo/temperatura de calentamiento: 1 ~ 99 min/temperatura ambiente ~ 80 °C.

Use esta configuracion si necesita capacidad (l): 30 y rango de tiempo/temperatura de calentamiento: 1 ~ 60 min/temperatura ambiente ~ 80 °C.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad (L), Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento, Tamaño externo (mm) y Tamaño del tanque (mm); si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad (L), Rango de tiempo/Temperatura de calentamiento, Tamaño externo (mm) y Tamaño del tanque (mm).

Componentes y Accesorios

Accesorios y suministro

- Accesorios estándar: 1 pieza de cubierta insonorizada, 1 pieza de cesta, 1 pieza de tubo de PVC.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)