



Agitador de muñeca velocidad 30-600 rpm

Código: B2-01-010902

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El agitador de muñeca es un dispositivo de laboratorio versátil diseñado para mezclar, combinar y agitar soluciones de manera eficiente en una variedad de recipientes de muestras.

Características

- 1. Aspecto perfecto con diseño estético aerodinámico y fabricación de moldes.
- Pantalla táctil a color de 2,5 pulgadas, visualización y monitoreo de múltiples parámetros, fácil operación interactiva hombre-máquina.
- 3. La carcasa de la máquina está hecha completamente de acero inoxidable 304.
- 4. Componentes centrales confiables, como servomotor, cojinetes de doble hilera importados y hierro dúctil moldeado.
- 5. Los componentes mecánicos principales están hechos de hierro dúctil y están mecanizados con precisión, lo que puede mejorar la estabilidad y la vida útil de la máquina.
- 6. El tiempo mínimo se puede configurar en segundos y la cronología puede comenzar después de alcanzar la velocidad establecida.
- Funciones de protección múltiples
- 1. La función de protección del personal adopta tecnología de detección de fugas y sobrecorriente. Si se detectan condiciones anormales, el sistema cortará automáticamente la energía de inmediato, lo que garantiza que los operadores estén protegidos de posibles riesgos de seguridad.
- 2. La función de protección de la muestra está equipada con un sistema de control de velocidad de alta sensibilidad. Si detecta que la velocidad está fuera de control, el sistema emitirá una alerta y detendrá automáticamente la operación para evitar daños a la muestra.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	12 x 1000 ml - 30 ~ 600 rpm - ± 1 rpm
Capacidad	12 x 1000 ml
Mostrar	Pantalla táctil a color de 5 pulgadas
Circulación de aire	Convección libre
Movimiento de agitación	Acción de muñeca
Rango de velocidad	30 ~ 600 rpm
Precisión de velocidad	± 1 rpm

Especificación	12 x 1000 ml - 30 ~ 600 rpm - ±1 rpm
Ángel tembloroso	10° (6°/12°/15° ajustable)
Diámetro de vibración	13,3 ± 0,4 cm
Rango de tiempo	0 ~ 9999 h/m/s
Programación	30 etapas, 100 ciclos
Función de seguridad	Alarma de exceso de velocidad, protección contra fugas eléctricas, protección contra sobrecorriente, modo de temporización de arranque y temporización de velocidad constante, visualización de curvas, almacenamiento y registro de datos.
Fuente de alimentación	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)
Consumo	100 W
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	272*452*320 mm (sin brazo) 810*452*320 mm (con brazo)
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	550*460*560 mm
Peso neto	51 kilos
Peso bruto	66 kilos

Aplicaciones

Agitador de muneca de 12 x 1000 ml, 0 ~ 9999 h/m/s y 30 ~ 600 rpm: la compra se decide principalmente por capacidad: 12 x 1000 ml y mostrar: pantalla táctil a color de 5 pulgadas.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad: 12 x 1000 ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es mostrar: pantalla táctil a color de 5 pulgadas.

Adecuado cuando la especificacion requerida es circulación de aire: convección libre.

Criterios de compatibilidad

Verifique capacidad: 12 x 1000 ml antes de confirmar la compra.

Verifique mostrar: pantalla táctil a color de 5 pulgadas antes de confirmar la compra.

Verifique circulación de aire: convección libre antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si capacidad: 12 x 1000 ml y mostrar: pantalla táctil a color de 5 pulgadas coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)