



Selladora médica manual temperatura 60-220 °C

Código: B2-01-010917

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

La selladora médica manual está diseñada para sellar manualmente bolsas y estuches médicos, ofreciendo una solución confiable para instalaciones y laboratorios más pequeños.

Características

- 1. Carcasa recubierta de acero al carbono, placa de presión de aleación de aluminio, resistencia a altas temperaturas, resistencia al envejecimiento, larga vida útil.
- 2. Equipado con un mango de presión largo, ahorra más trabajo.
- 3. Con función de ajuste de temperatura, puede adaptarse a diferentes materiales de embalaje.
- 4. Con función de protección contra sobretensión.
- 5. Adopte hojas de aleación de alta calidad, el corte es suave y plano.
- 6. El ancho efectivo de la bolsa de embalaje sellada puede alcanzar los 280 mm.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MS-H1 - Carbon steel spray - Aluminum alloy, 304 stainless steel
Model	MS-H1
Shell Material	Carbon steel spray
Accessories Material	Aluminum alloy, 304 stainless steel
Heat Sealing Temperature	60~220°C, can be adjustable
Seal Width	10mm
Seal Method	Manual pressing
Input Power	300W
External Size	380*320*150mm
Power Supply	AC220V 50/60Hz
Net Weight	5.5kg
Packing Size	420*380*160mm
Gross Weight	6.2kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Selladora médica manual: la compra se decide principalmente por material de la carcasa: acero al carbono en aerosol y materiales de accesorios: aleación de aluminio, acero inoxidable 304.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es material de la carcasa: acero al carbono en aerosol.

Adecuado cuando la especificacion requerida es materiales de accesorios: aleación de aluminio, acero inoxidable 304.

Adecuado cuando la especificacion requerida es temperatura de sellado térmico: 60~220°C, se puede ajustar.

Criterios de compatibilidad

Verifique material de la carcasa: acero al carbono en aerosol antes de confirmar la compra.

Verifique materiales de accesorios: aleación de aluminio, acero inoxidable 304 antes de confirmar la compra.

Verifique temperatura de sellado térmico: 60~220°C, se puede ajustar antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si material de la carcasa: acero al carbono en aerosol y materiales de accesorios: aleación de aluminio, acero inoxidable 304 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)