



Agitador magnético Inicio-1500 rango de velocidad rpm Inicio-1500

Código: B2-01-010923

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Agitador magnetico multiposicion con calentamiento.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1L*10 - Inicio ~1500 - Temperatura ambiente -150 (dentro de 0,5 l)
Método de control	Mando
Estación de mezcla	10
Volumen máximo (agua)	1L*10
Tipo de motor	Motor CC sin escobillas
Fuerza de motor	8W
Rango de velocidad (r/min)	Inicio ~1500
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable
Tamaño de la placa de trabajo (mm)	Φ110
Potencia de calefacción (W)	Ajustable dentro de 10*200W
Rango de control de temperatura del líquido °C	Temperatura ambiente -150 (dentro de 0,5 l)
Control de temperatura del líquido	Termómetro conductivo (preparado por el cliente)
Voltaje (CA)	220V 50Hz
Dimensión (mm)	645*300*115
Peso (kg)	22
Tamaño del embalaje (mm)	760*450*230
Peso bruto (kg)	27

Aplicaciones

Agitador Magnetico Multiposiciones (con calentamiento) de 1L*10, Inicio ~1500 y Temperatura ambiente -150 (dentro de 0,5 l): la compra se decide principalmente por método de control: mando y volumen máximo (agua): 1l*10.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es método de control: mando.

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen máximo (agua): 1l*10.

Adecuado cuando la especificacion requerida es tipo de motor: motor cc sin escobillas.

Criterios de compatibilidad

Verifique método de control: mando antes de confirmar la compra.

Verifique volumen máximo (agua): 1l*10 antes de confirmar la compra.

Verifique tipo de motor: motor cc sin escobillas antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si método de control: mando y volumen máximo (agua): 1l*10 coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)