



Selladora Médica 0-35 mm, ajustable

Código: B2-01-010931

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- La máquina de sellado médico se utiliza para bolsas de papel y plástico y bolsas tridimensionales de papel y plástico
- Método de sellado continuo, no limitado por el ancho de la bolsa
- Velocidad rápida, control preciso de la temperatura, calidad de sellado estable y función de conteo
- Control de temperatura por microcomputadora completamente automático, operación simple y operación confiable
- La temperatura de sellado se puede configurar según sea necesario.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	≤1% - MF-FK100 - 10m/min
Model	MF-FK100
Sealing Speed	10m/min
Sealing Margin	0~35mm, adjustable
Sealing Width	12mm
Working Temperature	160-220°C
Temp. Control Precision	≤1%
Counting Range	1~9999
Power	500w
Power Supply	220V 50Hz
External Size	482*242*157mm
Net Weight	11kg
Packing Size	575*350*270mm
Gross Weight	12kg

Aplicaciones

Otros equipos de laboratorio 160 C de 1~9999, 160-220C y 1%: la compra se decide principalmente por velocidad de sellado: 10 m/min y margen de sellado: 0~35 mm, ajustable.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad de sellado: 10 m/min.

Adecuado cuando la especificacion requerida es margen de sellado: 0~35 mm, ajustable.

Adecuado cuando la especificacion requerida es ancho de sellado: 12mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique velocidad de sellado: 10 m/min antes de confirmar la compra.

Verifique margen de sellado: 0~35 mm, ajustable antes de confirmar la compra.

Verifique ancho de sellado: 12mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si velocidad de sellado: 10 m/min y margen de sellado: 0~35 mm, ajustable coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)