



Pulverizador eléctrico de mano 5 40 ml

Código: B2-01-010947

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características 1.Nano atomización 2.

Función de encendido con un solo botón 3.

Pantalla de función LED 4.

Desinfección inalámbrica recargable Ajustable de 5,3 velocidades

Características 1.Nano atomización 2. Función de encendido con un solo botón 3. Pantalla de función LED 4. Desinfección inalámbrica recargable Ajustable de 5,3 velocidades

Pulverizador eléctrico de mano

Función de encendido con un solo botón

Desinfección inalámbrica recargable

ajustable de 3 velocidades

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	540 ml - 4 000mA/hora
Configuracion	540 ml - 4 000mA/hora
S rezando distancia	1 .2-2.8m
Nivel de atomización	norte ano nivel
Volumen del tanque de agua	540 ml
Voltaje	3 .7V
PAGS poder	13 W
B Capacidad de la batería	4 000mA/hora
PAGS tamaño de carga	2 95*80*185mm para 1 pieza, 600*410*420mm para 20 piezas
Peso bruto	610 g por 1 pieza, 13,5 kg por 20 piezas

Aplicaciones

Limpieza: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y volumen del tanque de agua: 540ml.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen del tanque de agua: 540ml.

Adecuado cuando la especificacion requerida es capacidad de la batería: 4000 ma/h.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique volumen del tanque de agua: 540ml antes de confirmar la compra.

Verifique capacidad de la batería: 4000 ma/h antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y volumen del tanque de agua: 540ml coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)