



Pulverizador de desinfección eléctrico de mochila

Código: B2-01-010948

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente 2.
- Entrada de agua de gran diámetro sin embudo 3.Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido 4.
- Boquilla de ventilador, buena atomización.
- Varilla de chorro telescópica (0,95-3,6 m)

Características 1. Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente 2. Entrada de agua de gran diámetro sin embudo 3.Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido 4. Boquilla de ventilador, buena atomización. 5. Varilla de chorro telescópica (0,95-3,6 m)

Mochila k Pulverizador de desinfección eléctrico

Sin fuente de alimentación externa, arranque con una tecla, flexible y conveniente

Entrada de agua de gran diámetro sin embudo

Sin contaminación, cero emisiones, sin gases de escape, bajo nivel de ruido

Boquilla de ventilador, buena atomización.

Varilla jet telescopica (0.95 - 3,6 m)

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	20L
Configuracion	20L
volumen	20L
Flujo nominal	2-4L/min
Período de trabajo	6 horas
presión de trabajo	0 .45Mpa
B batería	Batería de Litio
PAGS tamaño de carga	650*400*510mm para 3 uds.
Peso bruto	10.2 kg para 3 piezas

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Limpieza: la compra se decide principalmente por especificacion: cotizar y volumen: 20l.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es especificacion: cotizar.

Adecuado cuando la especificacion requerida es volumen: 20l.

Adecuado cuando la especificacion requerida es flujo nominal: 2-4l/minuto.

Criterios de compatibilidad

Verifique especificacion: cotizar antes de confirmar la compra.

Verifique volumen: 20l antes de confirmar la compra.

Verifique flujo nominal: 2-4l/minuto antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si especificacion: cotizar y volumen: 20l coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)