



Suavizador de agua

Código: B2-01-010988

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dispositivo de control programado con control automatico; solo requiere agregar periodicamente el agente especial de regeneracion. Regeneracion sin bomba de sal.

El ciclo de regeneracion de la resina suavizante se puede ajustar.

Tuberia simplificada, estructura compacta y pequena superficie ocupada para ahorrar espacio.

Operacion estable y sin mantenimiento.

Se puede conectar directamente con agua de red o agua subterranea.

Puede suavizar despues de pretratamiento o tratamiento de suavizado secundario.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 500*250*1200mm	pack 500*250*750mm
Dureza del agua cruda	≤ 4mmol/L	≤ 4mmol/L
Producción de agua	200~500L/H	200~500L/H
Con umo de agua	< Producción de agua*2%	< Producción de agua*2%
Con umo de al	100~250g/mol (Según la calidad del agua cruda)	100~250g/mol (Según la calidad del agua cruda)
Pre ión del agua de alimentación	0.2~0.4MPa	0.2~0.4MPa
Temperatura del agua de alimentación.	2~38 °C	2~38 °C
Temperatura de trabajo.	5~50 °C	5~50 °C
Dureza re idual de efluente	≤ 0.03mmol/L	≤ 0.03mmol/L
Vía Regenerativa	Regeneración de temporización dinámica agua abajo (contracorriente)	Regeneración de temporización dinámica agua abajo (contracorriente)
Capacidad de llenado de re ina	16 kg	10kg
Con umo	10~40W	10~40W
Fuente de alimentación	E tándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz	E tándar: 220V 50Hz Opcional: 110V 60Hz
Tamaño externo	440*220*1100mm	440*220*640mm
Tamaño del paquete	500*250*1200mm	500*250*750mm
Pe o neto/bruto	32/35kg	25/27kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Suavizador de agua Serie WSE: elija la variante comparando Capacidad de llenado de resina, Presión del agua de alimentación, Temperatura de trabajo. y Temperatura del agua de alimentación..

Que cambia entre variantes

B2-01-010988.1: Capacidad de llenado de resina: 10kg; Presión del agua de alimentación: 0.2~0.4MPa; Temperatura de trabajo.: 5~50 °C.

B2-01-010988.2: Capacidad de llenado de resina: 16 kg; Presión del agua de alimentación: 0.2~0.4MPa; Temperatura de trabajo.: 5~50 °C.

Escenarios de uso recomendados

Use B2-01-010988.1 cuando el requisito principal sea capacidad de llenado de resina: 10kg.

Use B2-01-010988.2 cuando el requisito principal sea capacidad de llenado de resina: 16 kg.

Cómo elegir rápido

Compare primero Capacidad de llenado de resina, Presión del agua de alimentación y Temperatura de trabajo.; descarte variantes que no cubran esos valores técnicos antes de cotizar.

Recomendación de compra

Seleccione la configuración que cubra Capacidad de llenado de resina, Presión del agua de alimentación y Temperatura de trabajo. con el menor sobredimensionamiento técnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)