



Reometro rotacional 0,1-200 rpm

Código: B2-01-010995

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

7 inch touch screen, rich information and easy to operate.

Características

1. DV Software(optional): record flow profile.
2. Shear rate and shear stress displayed.
3. Continuous viscosity testing.
4. Variety of viscosity units.
5. Auto switch between dynamic and kinematic viscosity.
6. Support infinitely variable speed measurement of viscosity.
7. Built-in RTD temperature probe.
8. Password protected temperature and viscosity correction coefficient.
9. Sound alarm when beyond measurement range.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,5~6M - modelo 1	100~40M - $\pm 1,0\%$ (EC) - modelo 2	200~80M - modelo 3	800~320M - $\pm 1,0\%$ (FS) - 0,5 % - modelo 4
Rango medido (mPa-s)	0,5~6M	100~40M	200~80M	800~320M
Velocidad de rotación (rpm)	0,1~250	0,1~250	0,1~250	0,1~250
Número de husillos	Estándar: 4 tipos (n.º 1~4) Opcional: 1 tipo (n.º 0)	Estándar: 6 tipos (n.º 2~7) Opcional: 2 tipos (n.º 0~1)	Estándar: 6 tipos (n.º 2~7) Opcional: 2 tipos (n.º 0~1)	Estándar: 6 tipos (n.º 2~7) Opcional: 2 tipos (n.º 0~1)
Exactitud de medición	$\pm 1,0\%$ (FS)	$\pm 1,0\%$ (EC)	$\pm 1,0\%$ (FS)	$\pm 1,0\%$ (FS)
Repetibilidad	0,5%	0,5%	0,5%	0,5 %
Alimentación eléctrica	AC100V~240V, 50/60Hz	AC100V~240V, 50/60Hz	CA 100 V~240 V, 50/60 Hz	CA 100 V~240 V, 50/60 Hz
Almacenamiento	Admite almacenamiento de datos en disco USB externo. Tres modos de guardado: punto único, continuo y temporizado.	Admite almacenamiento de datos en disco USB externo. Tres modos de guardado: punto único, continuo y programado.	Admite almacenamiento de datos en disco USB externo. Tres modos de guardado: punto único, continuo y programado por tiempo.	Admite almacenamiento de datos en disco USB externo. Tres modos de guardado: punto único, continuo y programado.

Especificación	0,5~6M - modelo 1	100~40M - $\pm 1,0\%$ (EC) - modelo 2	200~80M - modelo 3	800~320M - $\pm 1,0\%$ (FS) - 0,5 % - modelo 4
Accesorio opcional	Software DV, Baño termostático, Adaptador de ultrabaja viscosidad, Adaptador para muestra pequeña, Aceite estándar, Vaso de vidrio de circulación externa, Microrimpresora	Software DV, Baño termostático de agua, Adaptador de viscosidad ultrabaja, Adaptador para muestras pequeñas, Aceite estándar, Vaso de vidrio circulatorio externo, Microrimpresora	Software DV, baño termostático, adaptador de ultra baja viscosidad, adaptador para muestras pequeñas, aceite estándar, vaso de vidrio con circulación externa, microrimpresora	Software DV, Baño termostático de agua, Adaptador de viscosidad ultrabaja, Adaptador para muestras pequeñas, Aceite estándar, Vaso de vidrio con circulación externa, Microimpresora
Dimensiones del embalaje	400*350*500mm	400*350*500mm	400*350*500mm	400*350*500 mm
Peso bruto	13kg	13kg	13kg	13 kg

Aplicaciones

Reometro: elija la variante comparando Rango medido (mPa·s) y Número de husillos.

Que cambia entre variantes

B2-01-010995.1: Rango medido (mPa·s): 0,5 ~ 6 M; Número de husillos: Estándar: 4 tipos (n.º 1 ~ 4) Opcional: 1 tipo (n.º 0).

B2-01-010995.2: Rango medido (mPa·s): 100~40M; Número de husillos: Estándar: 6 tipos (n.º 2 ~ 7) Opcional: 2 tipos (n.º 0 ~ 1).

B2-01-010995.3: Rango medido (mPa·s): 200~80M; Número de husillos: Estándar: 6 tipos (n.º 2 ~ 7) Opcional: 2 tipos (n.º 0 ~ 1).

B2-01-010995.4: Rango medido (mPa·s): 800~320M; Número de husillos: Estándar: 6 tipos (n.º 2 ~ 7) Opcional: 2 tipos (n.º 0 ~ 1).

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita rango medido (mpa·s): 0,5 ~ 6 m y número de husillos: estándar: 4 tipos (n.º 1 ~ 4) opcional: 1 tipo (n.º 0).

Use esta configuracion si necesita rango medido (mpa·s): 100~40m y número de husillos: estándar: 6 tipos (n.º 2 ~ 7) opcional: 2 tipos (n.º 0 ~ 1).

Use esta configuracion si necesita rango medido (mpa·s): 200~80m y número de husillos: estándar: 6 tipos (n.º 2 ~ 7) opcional: 2 tipos (n.º 0 ~ 1).

Use esta configuracion si necesita rango medido (mpa·s): 800~320m y número de husillos: estándar: 6 tipos (n.º 2 ~ 7) opcional: 2 tipos (n.º 0 ~ 1).

Cómo elegir rápido

Revise primero Rango medido (mPa·s) y Número de husillos; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Rango medido (mPa·s) y Número de husillos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)