



Reómetro rotacional 5-80M mPa.s

5~1M

Reómetro rotacional; Rango medido (mPa.s): 5~1M

Código: B2-01-011005.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	5~1M B2-01-011005.1
Rango de medición[mPa.s]	5~1M
Velocidad de rotación (rpm)	0.1~200(cambio no polar)
Número de husillos	Estándar: 4 tipos (SC4-21, SC4-27~29) Opcional: 7 tipos (SC4-14~16, SC4-18, SC4-25, SC4-31, SC4-34)
Capacidad de muestra	2~16ml
Rango de temperatura	-1°C~120°C
Exactitud de temperatura	±0.1°C
Exactitud de medición	±1.0%(FS)
Repetibilidad	0.5%(FS)
Alimentación de entrada	AC100V~240V 50/60Hz
Almacenamiento	Admite almacenamiento de datos en disco USB externo. Tres modos de guardado: punto único, continuo y temporizado.
Accesorio estándar	Interfaz de salida RS232-USB, husillos para muestras pequeñas (21, 27, 28, 29), manga cilíndrica para muestra, controlador de temperatura
Accesorio opcional	Software DV, aceite estándar, microimpresora
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	500*450*650mm
Peso bruto	24kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)