



Penetrómetro de baja temperatura capacidad 5L rango Penetración de 0 a 600

Código: B2-01-011019

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El penetrómetro de baja temperatura es un instrumento de precisión diseñado para medir la consistencia y las características de penetración de materiales como betún, asfalto y otras sustancias semisólidas en condiciones de baja temperatura.

Características

- 1. Adopta una pantalla digital para mostrar el número de penetración y dos grados de control de tiempo.
- 2. El baño de agua circulante de baja temperatura especialmente diseñado puede suministrar agua a temperatura constante al baño de vidrio del penetrómetro. Crea una temperatura baja constante que se puede preestablecer para la muestra.

Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.): 510*470*950 mm

Peso bruto: 47 kilos

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 660*390*720 mm
Controlador de tiempo	Se pueden seleccionar 5 s, 8 s, 10 s, 12 s, 30 s o 60 s. Sesgo dentro de $\pm 0,1$ s
Portaagujas	Pantalla digital de alta precisión Fácil de usar y observar. Se puede mover a cualquier posición.
Resolución	0,01 mm
Precisión de penetración	± 1 penetración
Rango de medición	Penetración de 0 a 600
La longitud de la aguja estándar	50 mm
El peso de una aguja estándar	2,5 g $\pm$ 0,05 g
Contenedor de muestra	Cumple con la norma T0604-2011
Contrapeso	50 gramos
Consumo máximo de energía	100 W
Fuente de alimentación	CA 220 V $\pm$ 10 %, 50 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	260*400*640 mm
Peso neto	13 kilos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	660*390*720 mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack 660*390*720 mm
Peso bruto	25 kilos

Aplicaciones

Camara de humedad, Capacidad 2-8 L; Humedad 10-85 %HR: la compra se decide principalmente por controlador de tiempo: se pueden seleccionar 5 s, 8 s, 10 s, 12 s, 30 s o 60 s. sesgo dentro de $\pm 0,1$ s y portaagujas: pantalla digital de alta precisión fácil de usar y observar. se puede mover a cualquier posición.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es controlador de tiempo: se pueden seleccionar 5 s, 8 s, 10 s, 12 s, 30 s o 60 s. sesgo dentro de $\pm 0,1$ s.

Adecuado cuando la especificacion requerida es portaagujas: pantalla digital de alta precisión fácil de usar y observar. se puede mover a cualquier posición.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución: 0,01 mm.

Criterios de compatibilidad

Verifique controlador de tiempo: se pueden seleccionar 5 s, 8 s, 10 s, 12 s, 30 s o 60 s. sesgo dentro de $\pm 0,1$ s antes de confirmar la compra.

Verifique portaagujas: pantalla digital de alta precisión fácil de usar y observar. se puede mover a cualquier posición antes de confirmar la compra.

Verifique resolución: 0,01 mm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si controlador de tiempo: se pueden seleccionar 5 s, 8 s, 10 s, 12 s, 30 s o 60 s. sesgo dentro de $\pm 0,1$ s y portaagujas: pantalla digital de alta precisión fácil de usar y observar. se puede mover a cualquier posición coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)