



Penetrómetro rango 0 penetración-600 penetraciones

Código: B2-01-011034

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El penetrómetro es un instrumento de precisión utilizado para medir la consistencia, firmeza, o penetrabilidad de varios materiales, comúnmente utilizados en industrias tales como alimentos, farmacéuticos, y construcción.

Características

- 2. Equipado con fuente de luz fría y lupa, fácil de usar y operar.
- 3. Equipado con pantalla de penetración, los datos es estable y preciso, fácil de observar.
- 4. Tiene la función de ajuste grueso y fino del marco de elevación, que es conveniente para que el punto de la aguja se alinee con el avión de muestra.
- Técnico Parámetros

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0 penetración~600 penetraciones - Cámara de vidrio duro
Rango de medición	0 penetración~600 penetraciones
Resolución	0,1 penetración (0,01 mm)
Rango de tiempo	5 s, 8 s, 10 s, 12 s, 30 s, 60 s, y el error es inferior a $\pm 0,1$ s
Exactitud de control de temperatura	$25 \pm 0,1$ °C
Baño de temperatura constante	Cámara de vidrio duro
Agitación	Agitador magnético, agitación rotatoria
Ambiente de trabajo	Temperatura: 15~35 °C Humedad relativa: $\leq 85\%$
Configuración opcional	Kits de ensayo de penetración de bitumen o kit de ensayo de penetración con aguja de parafina o kits de ensayo de penetración con cono para grasa
Consumo	200 W
Alimentación eléctrica	CA 220 V $\pm 10\%$, 50 Hz
Dimensiones externas (A*P*H)	260*400*640 mm
Peso neto	16 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	720*400*750 mm (kits de ensayo de penetración de bitumen) 720*420*750 mm (kits de ensayo de penetración con aguja de parafina) 725*390*1030 mm (kits de ensayo de penetración con cono para grasa)

Especificación	0 penetración~600 penetraciones - Cámara de vidrio duro
Peso bruto	27,5 kg (kits de ensayo de penetración de bitumen) 28,5 kg (kits de ensayo de penetración con aguja de parafina) 44 kg (kits de ensayo de penetración con cono para grasa)

Aplicaciones

Penetrometro: la compra se decide principalmente por medición rango: 0 penetración~600 penetraciones y resolución: 0,1 penetración (0,01 mm).

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es medición rango: 0 penetración~600 penetraciones.

Adecuado cuando la especificacion requerida es resolución: 0,1 penetración (0,01 mm).

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de tiempo: 5s, 8s, 10s, 12s, 30s, 60s, y el error es menor que $\pm 0.1s$.

Criterios de compatibilidad

Verifique medición rango: 0 penetración~600 penetraciones antes de confirmar la compra.

Verifique resolución: 0,1 penetración (0,01 mm) antes de confirmar la compra.

Verifique rango de tiempo: 5s, 8s, 10s, 12s, 30s, 60s, y el error es menor que $\pm 0.1s$ antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si medición rango: 0 penetración~600 penetraciones y resolución: 0,1 penetración (0,01 mm) coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)