



Incinerador de residuos capacidad 1,75m³

Código: B2-01-011041

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

El incinerador de residuos es un equipo de tratamiento de residuos eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Mediante la combustión a alta temperatura y la tecnología avanzada de tratamiento de gases de escape, garantiza el tratamiento seguro e inocuo de los residuos.

Características

- 1. Un diseño de doble cámara con alta eficiencia térmica y excelentes propiedades de aislamiento del horno.
- 2. El diseño integra la puerta del horno, utilizando algodón de fibra cerámica que contiene circonio, que es indeformable, liviano y ofrece excelentes propiedades de aislamiento.
- 3. Un diseño autónomo que aísla las fuentes de calor, garantizando seguridad y confiabilidad, con reoxigenación tangencial en la cámara de combustión secundaria para garantizar que el tiempo de residencia de los gases de combustión supere los 2 segundos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack Volumen del paquete
Cantidad de Cámara de Combustión	Cantidad de Cámara de Combustión
Material refractario	Material refractario
Temperatura refractaria	Temperatura refractaria
Temperatura de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento
Quemador	Quemador
Tasa de quema	Tasa de quema
Consumo de combustible	Consumo de combustible
Retención de gases de combustión	Retención de gases de combustión
Espesor del metal	Espesor del metal
Norma de emisión	Norma de emisión
Cámara de combustión primaria (cuerpo principal)	Capacidad
Material	Pared interior del horno: ladrillo refractario de aluminio de alta calidad Bóveda: mullita moldeable, que se lanza de una sola vez. Hay agujeros de observación y 2 quemadores.
Temperatura de trabajo	800 ~ 1000 °C
Volumen	1,75m ³

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	pack Volumen del paquete
Puerta del horno	760*960mm
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.)	1850*900*1050 mm
Cámara de combustión secundaria	Material
Temperatura de trabajo (2)	1050 ~ 1200 °C
Tamaño externo (An. x Al.)	Φ1000*1260 mm
Accesorio estándar	Accesorio estándar
Accesorio opcional	Accesorio opcional
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)
Volumen del paquete	Volumen del paquete
Peso neto	Peso neto
Peso bruto	Peso bruto

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)